

HDC XX6A01 FFSM12X-0300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Компактность

Новый двухполюсный шинный модуль чрезвычайно компактен и совместим как с мегабитными, так и с гигабитными вставками для данных. Он позволяет подключить 2 кабеля Gigabit Cat 6A (10 гигабит) к одному модулю.

Основные данные для заказа

Заказ №	2503550300
Тип	HDC XX6A01 FFSM12X-0300
GTIN (EAN)	4050118521313
Кол.	1 Штука



HDC XX6A01 FFSM12X-0300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

RoHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Масса нетто	0 g
-------------	-----

Температуры

Предельная температура	-40 °C ... 90 °C
------------------------	------------------

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6с
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5

Технические характеристики кабеля

Длина кабеля	3 м						
Цвет оболочки	синий						
Экранированный	Да						
Галогены	Нет						
Изоляция	вспененный						
Материал оболочки	Radox EM 104						
Цветовая кодировка	белый/оранжевый, оранжевый, белый/зеленый, зеленый, белый / коричневый, коричневый, белый/синий, синий						
Наружный диаметр	<table><tr><td>Диаметр</td><td>8.1 mm</td></tr><tr><td>Знаки</td><td>±</td></tr><tr><td>Допуск</td><td>0.5 mm</td></tr></table>	Диаметр	8.1 mm	Знаки	±	Допуск	0.5 mm
Диаметр	8.1 mm						
Знаки	±						
Допуск	0.5 mm						
Наружный диаметр	8.1 mm ± 0.5 mm						

Общие данные

Количество полюсов	8	Длина кабеля	3 м
Кодировка	X-кодировка	Поверхность контакта	Au (золото)
Скорость передачи	10 Гбит/с, 10 Гбит/с	Сопротивление изоляции	≥ 108 Ω
Категория	Cat. 6A	Номинальное напряжение	50 V
Номинальный ток	0.5 A	Циклы коммутации	100
Степень загрязнения	2	Версия с противоположной стороны	Гнездо, прямой, M12X

Классификации

ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 14.0	27-06-03-07
ECLASS 15.0	27-06-03-07		