

HDC XX6A02 MMSRJ45-0800

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Компактная

Шинный модуль с двумя полюсами оснащен вставками данных Megabit и Gigabit и обеспечивает передачу для двух линий в одном модуле. Он отличается высокой универсальностью и подходит для железнодорожных кабелей, промышленных проводов, энергоцепей, Profibus и соединителей передачи данных для сборки на месте.

Основные данные для заказа

Заказ №	2503730800
Тип	HDC XX6A02 MMSRJ45-0800
GTIN (EAN)	4050118577075
Кол.	1 Штука
Статус поставки	Снято с производства
Последняя дата заказа	2025-09-30T00:00:00+02:00

Технические данные

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Масса нетто 381 g

Температуры

Предельная температура -30 °C ... 90 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует с исключением

Исключение из RoHS (если применимо/известно) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5

Технические характеристики кабеля

Длина кабеля	8 m	Цвет оболочки	зеленый
Галогены	без содержания галогенов, по стандарту IEC 60754-1	Материал оболочки	Полиуретан

Общие данные

Количество полюсов	8	Длина кабеля	8 m
Кодировка	X-кодировка	Поверхность контакта	Au (золото)
Скорость передачи	10 Гбит/с, 10 Гбит/с	Сопротивление изоляции	≥ 108 Ω
Категория	Cat. 6A	Номинальное напряжение	50 V
Номинальный ток	0.5 A	Циклы коммутации	≥ 100
Степень загрязнения	2	Версия с противоположной стороны	Штекер, прямой, RJ45
Версия со стороны модуля	Штекер		

Классификации

ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 14.0	27-06-03-07
ECLASS 15.0	27-06-03-07		