


**HDC XX5E02 FFSM12D-0050**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



**Компактность**

Новый двухполюсный шинный модуль чрезвычайно компактен и совместим как с мегабитными, так и с гигабитными вставками для данных. Он позволяет подключить 2 кабеля Gigabit Cat 6A (10 гигабит) к одному модулю.

**Основные данные для заказа**

Заказ №	2503810050
Тип	<a href="#">HDC XX5E02 FFSM12D-0050</a>
GTIN (EAN)	4050118523591
Кол.	1 Штука

## HDC XX5E02 FFSM12D-0050

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

### Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

### Размеры и массы

Масса нетто	0 g
-------------	-----

### Температуры

Предельная температура	-40 °C ... 90 °C
------------------------	------------------

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
-----------------------------	-----------------------------

Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6c
--	----

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

SCIP	2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5
------	--------------------------------------

### Технические характеристики кабеля

Длина кабеля	0.5 m
--------------	-------

Цвет оболочки	синий
---------------	-------

Экранированный	Да
----------------	----

Галогены	Да, Нет
----------	---------

Материал оболочки	Radox EM 104
-------------------	--------------

Цветовая кодировка	белый, желтый, синий, оранжевый
--------------------	---------------------------------

Наружный диаметр	Диаметр	7.25 mm
------------------	---------	---------

Знаки	±
-------	---

Допуск	0.3 mm
--------	--------

Наружный диаметр	7.25 mm ± 0.3 mm
------------------	------------------

### Общие данные

Количество полюсов	4	Длина кабеля	0.5 m
--------------------	---	--------------	-------

Кодировка	D-кодировка	Поверхность контакта	Au (золото)
-----------	-------------	----------------------	-------------

Скорость передачи	100 Мбит/с	Сопротивление изоляции	≥ 108 Ω
-------------------	------------	------------------------	---------

Категория	Cat. 5e	Номинальное напряжение	250 V
-----------	---------	------------------------	-------

Номинальный ток	4 A	Циклы коммутации	≥ 100
-----------------	-----	------------------	-------

Степень загрязнения	2	Версия с противоположной стороны	Гнездо, прямой, M12D
---------------------	---	----------------------------------	----------------------

Версия со стороны модуля	Гнездо
--------------------------	--------

### Классификации

ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
----------	----------	----------	----------

ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 14.0	27-06-03-07
-----------	----------	-------------	-------------

ECLASS 15.0	27-06-03-07
-------------	-------------