

HDC XX6A02 FFSM12X-0500

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Компактность

Новый двухполюсный шинный модуль чрезвычайно компактен и совместим как с мегабитными, так и с гигабитными вставками для данных. Он позволяет подключить 2 кабеля Gigabit Cat 6A (10 гигабит) к одному модулю.

Основные данные для заказа

Заказ №	2503820500
Тип	HDC XX6A02 FFSM12X-0500
GTIN (EAN)	4050118522891
Кол.	1 Штука

HDC XX6A02 FFSM12X-0500

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Масса нетто	234.08 g
-------------	----------

Температуры

Предельная температура	-30 °C ... 90 °C
------------------------	------------------

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
-----------------------------	-----------------------------

Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6c
--	----

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

SCIP	2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5
------	--------------------------------------

Технические характеристики кабеля

Длина кабеля	5 m
--------------	-----

Цвет оболочки	зеленый
---------------	---------

Экранированный	Да
----------------	----

Галогены	без содержания галогенов, по стандарту IEC 60754-1
----------	--

Изоляция	PE, вспененный
----------	----------------

Материал оболочки	Полиуретан
-------------------	------------

Цветовая кодировка	белый/оранжевый, оранжевый, белый/зеленый, зеленый, белый / коричневый, коричневый, белый/синий, синий
--------------------	--

Наружный диаметр	Диаметр	6.4 mm
------------------	---------	--------

Знаки	±
-------	---

Допуск	0.3 mm
--------	--------

Наружный диаметр	6.4 mm ± 0.3 mm
------------------	-----------------

Общие данные

Количество полюсов	8	Длина кабеля	5 m
--------------------	---	--------------	-----

Кодировка	X-кодировка	Поверхность контакта	Au (золото)
-----------	-------------	----------------------	-------------

Скорость передачи	10 Гбит/с, 10 Гбит/с	Сопротивление изоляции	≥ 108 Ω
-------------------	----------------------	------------------------	---------

Категория	Cat. 6A	Номинальное напряжение	50 V
-----------	---------	------------------------	------

Номинальный ток	0.5 A	Циклы коммутации	≥ 100
-----------------	-------	------------------	-------

Степень загрязнения	2	Версия с противоположной стороны	Гнездо, прямой, M12X
---------------------	---	----------------------------------	----------------------

Версия со стороны модуля	Гнездо
--------------------------	--------

Классификации

ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
----------	----------	----------	----------

ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 14.0	27-06-03-07
-----------	----------	-------------	-------------

ECLASS 15.0	27-06-03-07
-------------	-------------