

ES EPG 60/HPG DIN 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Подобно иллюстрации



Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 300 мм²
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 270°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB
- Литий-ионный аккумулятор с индикатором состояния заряда: 18 В, 2 Ач

Основные данные для заказа

| | |
|------------|--|
| Версия | Матрица-вставка для обжимного инструмента, 70mm ² , Обжим с гофрированием |
| Заказ № | 2505340000 |
| Тип | ES EPG 60/HPG DIN 70 |
| GTIN (EAN) | 4050118519716 |
| Кол. | 1 Штука |

ES EPG 60/HPG DIN 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Размеры и массы

| | | | |
|-------------|-------|-------------------|-------------|
| Глубина | 22 mm | Глубина (дюймов) | 0.8661 inch |
| Высота | 42 mm | Высота (в дюймах) | 1.6535 inch |
| Ширина | 42 mm | Ширина (в дюймах) | 1.6535 inch |
| Масса нетто | 153 g | | |

Экологическое соответствие изделия

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |
| REACH SVHC | Нет SVHC выше 0,1 wt% |

Обжимные вставки

| | | | |
|--------------------|-------|------------------------------------|----|
| Ширина обжима | 12 mm | Сечение медного провода для обжима | 70 |
| Ширина обжима в мм | 12 | | |

Описание контактов

| | | | |
|---------------------------------------|---|--|--------------------|
| Вид контакта | Кабельный наконечник DIN 46234, Кабельный наконечник DIN 46341, Часть 1, Кабельный наконечник DIN 46230 | Поперечное сечение провода, макс., AWG | 2/0 |
| Поперечное сечение провода, мин., AWG | 2/0 | Диапазон обжимаемых проводников, макс. | 70 mm ² |

Характеристики инструмента — обжим

| | | | |
|--------------------------------|-----------------------|--|--------------------|
| Вид/профиль обжима | Обжим с гофрированием | | |
| Сечение кабельного наконечника | номин. | | 70 mm ² |

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001282 | ETIM 9.0 | EC001282 |
| ETIM 10.0 | EC001282 | ECLASS 14.0 | 21-04-90-90 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-90-90 | | |