Справочный листок технических дан-

BLZP AH 12 BK



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Пример использования

Изображение аналогичное

Эффективная защита, оптимизированная эргономика и закрытая конструкция:

от механизма разгрузки натяжения на подключенных проводниках и визуальная/контактная защита и помощь при отсоединении: опциональные модифицированные кожухи выполняют механическую, визуальную и тактильную функции.

Две полуоболочки надежно скрепляются, полностью закрывают штекер и обеспечивают следующие функции:

- Кабельные стяжки или интегрированные хомуты для крепления кабеля обеспечивают механизм разгрузки натяжения.
- Для маркировки используются этикетки dekafix или клейкие полоски
- Крепление бок о бок без потери полюсов и смещения шага
- Совместимость: подходит для штекеров с или без фланца или крепежного уголка
- Гибкий: 1—3 кабельных отвода, ведущие в разных направлениях, доступны в зависимости от типоразмера

Кожухи Weidmüller обеспечивают дополнительную стабильность, улучшенную идентификацию, полную совместимость и универсальность.

Результат: максимальная надежность и удобство для пользователей в любых сферах применения.

Основные данные для заказа

Версия	Штекерный соединитель печатной платы, Аксес- суар, Верхняя часть корпуса, черный, Количе- ство полюсов: 12
Заказ №	2507140000
Тип	BLZP AH 12 BK
GTIN (EAN)	4050118524406
Кол.	10 Штука
Продуктное отношение	
Упаковка	Ящик

Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты						
ROHS	Соответствовать					
Размеры и массы						
	40	D /	~ \	1.0000:		
Зысота	48 mm		Высота (в дюймах)		1.8898 inch	
Ширина	19 mm		Ширина (в дюймах)		0.748 inch	
Длина	60 mm	Длина (в дюймах)		2.3622 inch		
Масса нетто	18.3 g					
Экологическое соответстви	е изделия					
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без и	сключения				
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 v					
Упаковка						
Упаковка	Ящик	Длина VPE	Пенно УРГ		160.00 mm	
VPE c	лщик 110.00 mm	<u>длина VPE</u> Высота VPE		55.00 mm	1	
		DBICOTA VFL		55.00 11111		
Системные характеристики						
Серия изделия	OMNIMATE Signal — серия BL/SL 5.08					
Шаг в мм (Р)	5.08 mm					
Ш аг в дюймах (P)	0.200 "					
Соличество полюсов	12					
L1 в дюймах	0.197 "					
Количество полюсных рядов	1					
Момент затяжки	Тип момента затяжки Винт крышки					
	Информация по использованию		Момент затяжки	мин.	0.4 Nm 0.5 Nm	
По				Wake.	0.5 Niii	
Данные о материалах						
Изоляционный материал	PBT	Цветовой код	Цветовой код		черный	
Габлица цветов (аналогич.)	RAL 9011	Moisture Leve	Moisture Level (MSL)			
Класс пожаростойкости UL 94	V-0	 Температура	Температура хранения, мин.		-40 °C	
Гемпература хранения, макс.	70 °C		тература, мин.	-50 °C		
Рабочая температура, макс.	100 °C		Температурный диапазон монтажа,		-25 °C	
Гемпературный диапазон монтажа, макс.	100 °C					
Номинальные характеристи	іки по IEC			'		
пройдены испытания по стандарту	IEC 60664-1, IEC 619	984				
Важное примечание		1				
Соответствие ІРС	Заявление о соответствии: все изделия разрабатываются, производятся и поставляются в соответствии с установленными международными стандартами и нормами и соответствуют характеристикам, указанным в технической документации, а также обладают декоративным свойствами в соответствии с IPC-A-610, "Класс 2". Любые другие запросы информации об изделиях могут быть рассмотрены по запросу.					
Примечания	изделиях могут быть	рассмотрены по запр			ım humidit	

Дата создания 21.11.2025 07:58:44 MEZ

Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Классификации

ETIM 6.0	EC002943	ETIM 7.0	EC002943
ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 9.0	27-44-04-92
ECLASS 9.1	27-44-04-92	ECLASS 10.0	27-44-04-92
ECLASS 11.0	27-46-04-05	ECLASS 12.0	27-46-04-05
ECLASS 13.0	27-46-04-05	ECLASS 14.0	27-46-04-05
ECLASS 15.0	27-46-04-05		

Справочный листок технических данных

Weidmüller **₹**

BLZP AH 12 BK

Изображения

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com