

## КСМА-18-50-1А-1VА-3 HUT

### Изображение изделия, Подобно иллюстрации



Токовые трансформаторы для переоснащения

Отличительные особенности:

- особенно подходит для использования в труднодоступных местах
- не требуется резать основные проводники
- Развертывание токового трансформатора без дополнительных инструментов

### Основные данные для заказа

Версия	Первичный ток: 50 А, Вторичный ток, макс.: 1 А, Нагрузка: 1 VA, Класс точности: 3, Трансформатор тока с разъемным сердечником
Заказ №	<a href="#">2511690000</a>
Тип	КСМА-18-50-1А-1VА-3 HUT
GTIN (EAN)	4050118527643
Кол.	1 Штука
Производитель	MBS AG

**КСМА-18-50-1А-1VA-3 HUT**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные**

**Сертификаты**

ROHS Соответствовать

**Размеры и массы**

Масса нетто 264 g

**Температуры**

Температура хранения -25 °C...70 °C Рабочая температура -5 °C...50 °C

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения  
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

**Размеры проводов под напряжением**

Тип провода Только изолированный провод Провод круглого сечения 18.50 mm  
Место установки Использование внутри помещений

**Технические характеристики**

Длина кабеля 2.5 m Вид защиты IP20  
Класс изоляции E Номинальный непрерывный тепловой ток Iтепловой 1,2 x Iном.  
Номинальная частота 50 Hz

**Электрические характеристики**

Класс точности 3 Вторичный ток 0...1 A  
Нагрузка 1 VA Первичный ток 50 A

**Соответствие стандартам по изоляции**

Стандартный IEC 61869-1: 2007, IEC 61869-2: 2012 Класс точности 3

**Классификации**

ETIM 8.0 EC002048 ETIM 9.0 EC002048  
ETIM 10.0 EC002048 ECLASS 14.0 27-21-09-02  
ECLASS 15.0 27-21-09-02

**КСМА-18-50-1А-1VA-3 HUT**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

