Справочный листок технических данных


ELS 7/40 MM WS



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







ELS

ELS представляют собой специальные неклейкие вставные этикетки для кабельных маркировочных элементов WKM или для групповых держателей этикеток. Матовый тонкий, но в то же время устойчивый к разрыву полиэстер обеспечивает высокое качество маркировки и превосходную четкость. В сочетании с водоотталкивающими держателями WKM это решение гарантирует исключительно долговечную идентификацию кабелей даже в жестких условиях эксплуатации.

Основные данные для заказа

Версия	ELS, Вставные маркировочные элементы, 40 х
	6.3 mm, белый
Заказ №	<u>2518620000</u>
Тип	ELS 7/40 MM WS
GTIN (EAN)	4050118531312
Кол.	3000 Штука

Справочный листок технических данных

Соответствовать





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификать	

ROHS

Размеры и массы			
Глубина	0.14 mm	Глубина (дюймов)	0.0055 inch
Высота	40 mm	Высота (в дюймах)	1.5748 inch
Ширина	6.3 mm	Ширина (в дюймах)	0.248 inch
Масса нетто	0.06 g		

Температуры

Температурный диапазон вставки -40...150 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%

Маркировочные элементы для проводов и кабелей

Галогены Нет

Общие данные

Вид печати	Чистый	Исполнение	без содержания
			галогенов
Ширина	6.3 mm	Класс пожаростойкости UL 94	НВ
Температурный диапазон, макс	150 °C	Температурный диапазон, мин.	-40 °C
Цветовой код	белый	- Галогены	Нет
Основной материал	Полиэстер	Напечатанные символы	без
совместимый принтер	THM MULTIMARK, THM	Температурный диапазон вставки	-40150 °C
	MULTIMARK PLUS		
Количество на один рулон	3000		

Классификации

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 9.0	27-40-04-01
ECLASS 9.1	27-40-04-01	ECLASS 10.0	27-40-04-01
ECLASS 11.0	27-28-11-02	ECLASS 12.0	27-28-11-02
ECLASS 13.0	27-28-11-02	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных


Weidmüller **3**

ELS 7/40 MM WS

Weidmüller	Interface	GmbH	&	Co.	KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Справочный листок технических данных

ELS 7/40 MM WS



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Красящие ленты



Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

Основные данные для заказа

Тип RIBBON MM 110/360 SW Версия
Заказ № 2005070000 Ink ribbon

GTIN (EAN) 4050118390049

Кол. 1 ST

THM MULTIMARK



Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

Основные данные для заказа

Тип MULTIMARK ROLLER 115 Версия
Заказ № 1357420000
GTIN (EAN) 4050118160314
Кол. 1 ST

THM MULTIMARK PLUS



Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

Основные данные для заказа

Тип MULTIMARK PLUS ROLLER 1... Версия
Заказ № 2672590000
GTIN (EAN) 4050118708097
Кол. 1 ST

Дата создания 12.11.2025 10:17:02 MEZ