

**SCREWTY M12 K+L 2.5 O.SD**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Weidmüller предлагает широкий ассортимент инстру-  
мента и аксессуаров для прокладки кабелей приводов  
датчиков.

**Основные данные для заказа**

|            |   |
|------------|---|
| Версия     | Адаптер инструмента для кабельного ввода для<br>опрессованных линий M12, K- и L-кодировка |
| Заказ №    | <a href="#">2522710000</a>  |
| Тип        | SCREWTY M12 K+L 2.5 O.SD  |
| GTIN (EAN) | 4050118534566   |
| Кол.       | 1 Штука   |
| Упаковка   | Пластиковый пакет   |

**SCREWTY M12 K+L 2.5 O.SD**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Технические данные**

**Сертификаты**

ROHS Соответствовать

**Размеры и массы**

Масса нетто 18.8 g

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS Не затронуто

REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

**Инструменты для затяжки**

Соединительная резьба M12 Размер 17.5 mm

**Классификации**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000149    | ETIM 9.0    | EC000149    |
| ETIM 10.0   | EC000149    | ECLASS 14.0 | 21-01-90-90 |
| ECLASS 15.0 | 21-01-90-90 |             |             |