Справочный листок технических дан-

SCREWTY M12 K+L 2.5 O.SD



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Weidmüller предлагает широкий ассортимент инструмента и аксессуаров для прокладки кабелей приводов датчиков.

Основные данные для заказа

	·
Версия	Cable gland tool adapter for moulded M12 lines, K- and L-coded
Заказ №	<u>2522710000</u>
Тип	SCREWTY M12 K+L 2.5 O.SD
GTIN (EAN)	4050118534566
Кол.	1 Штука
Упаковка	Пластиковый пакет

Справочный листок технических данных



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

SCREWTY M12 K+L 2.5 O.SD

Технические данные

^ -		۔ ملہ ۔		
Lе	ита	1 W I	1ка	ты

ROHS	Соответствовать				
NOTIS	COOLBEIGIBORALP				
Размеры и массы					
			<u>'</u>		
Масса нетто	18.8 g				
Экологическое соответст	вие изделия				
Состояние соответствия RoHS	Не затронуто				
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%				
Инструменты для затяжкі	1				
Соединительная резьба	M12	Размер	17.5 mm		
Классификации					
ETIM 6.0	EC000149	ETIM 7.0	EC000149		
ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149		
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 9.0	21-04-50-03		
ECLASS 9.1	21-01-90-90	ECLASS 10.0	21-04-50-03		
ECLASS 11.0	21-01-90-90	ECLASS 12.0	21-01-90-90		
ECLASS 13.0	21-01-90-90	ECLASS 14.0	21-01-90-90		
ECLASS 15.0	21-01-90-90				