

SCREWTY M12 K+L 2.5 O.SD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Weidmüller предлагает широкий ассортимент инстру-
мента и аксессуаров для прокладки кабелей приводов
датчиков.

Основные данные для заказа

Версия	Cable gland tool adapter for moulded M12 lines, K- and L-coded
Заказ №	2522710000
Тип	SCREWTY M12 K+L 2.5 O.SD
GTIN (EAN)	4050118534566
Кол.	1 Штука
Упаковка	Пластиковый пакет

SCREWTY M12 K+L 2.5 O.SD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Масса нетто 18.8 g

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Не затронуто

REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Инструменты для затяжки

Соединительная резьба M12 Размер 17.5 mm

Классификации

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-01-90-90
ECLASS 15.0	21-01-90-90		