Справочный листок технических дан-

FP ESWB TERMINAL SET



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Решение FieldPower® Elevator в сочетании с плоским кабелем позволяет интегрировать в одном решении различные функции для шахты подъемника: предохранительная цепь, связь по шине и распределение питания. Для быстрой и простой установки не требуется никаких специальных инструментов.

Основные данные для заказа

Версия	Wiring box for elevator shaft
Заказ №	<u>2524850000</u>
Тип	FP ESWB TERMINAL SET
GTIN (EAN)	4050118536430
Кол.	1 Штука
Упаковка	Ящик
Статус поставки	Эта артикул в перспективе будет недоступен.
Доступно до	2026-02-15T00:00:00+01:00

Справочный листок технических данных



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

FP ESWB TERMINAL SET

Технические данные

Ce	рти	фи	кат	ы
	P	Ψ.		ъ.

Сертификаты				
ROHS	Соответствовать			
Размеры и массы				
Глубина	64.5 mm	Глубина (дюймов)	2.5394 inch	
Высота	122 mm	Высота (в дюймах)	4.8031 inch	
Ширина	96 mm	Ширина (в дюймах)	3.7795 inch	
Масса нетто	261.28 g			
Температуры				
Температура хранения	-5 °C50 °C	Рабочая температура	-5 °C50 °C	
Экологическое соответст	вие изделия		•	
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения			
REACH SVHC		outane sulfonate 29420-49-3		
SCIP	5f19cd84-8946-4797-9386-3ac323b95c10			
Важное примечание	,			
Сведения об изделии	Кабельная коробка производителя Drak	для лифтовых шахт может использова а ЕНС.	ться с одобренным плоским кабелен	
Классификации				
ETINA C. O.	F0000044	FTIM 7.0	50000044	
ETIM 6.0	EC000214	ETIM 7.0	EC000214	
ETIM 8.0	EC000214	ETIM 9.0	EC000214	
ETIM 10.0	EC000214	ECLASS 9.0	27-14-24-09	
ECLASS 9.1	27-14-24-09	ECLASS 10.0	27-14-24-09	
ECLASS 11.0	27-14-24-09	ECLASS 12.0	27-14-24-09	
ECLASS 13.0	27-14-24-09	ECLASS 14.0	27-14-24-09	
ECLASS 15.0	27-14-24-09			

Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных

Weidmüller **₹**

FP ESWB TERMINAL SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG Klingenbergstraße 26


Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany


www.weidmueller.com

Изображения









Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Отвертка для винтов со шлицем



Отвертка для винтов со шлицем, изолированная согласно VDE, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, выходной присоединительный размер согласно DIN 5264, ISO 2380/1, рукоятка SoftFinish

Основные данные для заказа

Тип	SDIS 0.4X2.5X75	Версия
Заказ №	9008370000	Отвертка, Отвертка
GTIN (EAN)	4032248056330	
Кол.	1 ST	
Тип	SDS 1.2X6.5X150	Версия
Тип Заказ №	SDS 1.2X6.5X150 9009010000	Версия Отвертка, Отвертка

Кусачки-бокорезы, изоляция согласно VDE



Работы под напряжением требуют соблюдения специальных директив и использование инструментов, специально предназначенных и испытанных для такого применения. Weidmüller предлагает пользователю полный ассортимент клещей, соответствующий национальным и международным стандартам на методы испытаний. Все клещи изготавливаются и испытываются согласно DIN EN 60900. Благодаря эргономичной конструкции клещи приспособлены к форме ладони. Это обеспечивает оптимальное положение ладони, пальцы не сдавливаются, что в свою очередь не вызывает усталости при работе.

Основные данные для заказа

Тип	KSE 160	Версия
Заказ №	9046410000	Diagonal-cutting pliers
GTIN (EAN)	4032248357734	
Кол.	1 ST	

Статус каталога / Изображения