

H0,34/12S TK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller

Основные данные для заказа

Версия	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, бирюзовый
Заказ №	2525 190000
Тип	H0,34/12S TK
GTIN (EAN)	4050 118536843
Кол.	500 Штука

Technical data

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Высота	125 mm	Высота (в дюймах)	4.9212 inch
Масса нетто	0.05 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Технические данные

Исполнение	Стандартный
------------	-------------

Кабельные наконечники

Длина поверхности контакта (L2)	8 mm	L1 в мм	12.00 mm
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 22	Длина зачистки изоляции	10 mm
Поперечное сечение соединяемого провода	0.34 mm ²		

Классификации

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		