


H0,14/12 BR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- Цветовой код Weidmüller
- в ленте из пакетов (5 x 100 шт.)

Основные данные для заказа

Версия	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, коричневый
Заказ №	2525200000
Тип	H0,14/12 BR
GTIN (EAN)	4050118536867
Кол.	500 Штука

Technical data

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	Сайт UL
Сертификат № (cULus)	E499744

Размеры и массы

Масса нетто	0.03 g
-------------	--------

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Технические данные

Исполнение	Стандартный
------------	-------------

Кабельные наконечники

Длина поверхности контакта (L2)	8 mm	L1 в мм	12.00 mm
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 26	Длина зачистки изоляции	10 mm
Поперечное сечение соединяемого провода	0.14 mm ²		

Классификации

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		