

HS 2.1-6.4/12 MM W**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Термоусадочная трубка допускает 2-стороннюю печать и может использоваться для маркировки и изолирования проводов и кабелей. Гибкий термоусаживаемый материал позволяет плотно обхватывать провод, тем самым экономя место.

Основные данные для заказа

| | |
|------------|--------------------------------------------------------------------|
| Версия | Маркировка проводов и кабелей, 2.1 - 6.4 мм, 12.7 x 11.3 мм, белый |
| Заказ № | 2526110000 |
| Тип | HS 2.1-6.4/12 MM W |
| GTIN (EAN) | 4050118537260 |
| Кол. | 4000 Штука |

HS 2.1-6.4/12 MM W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Размеры и массы

| | | | |
|-------------|---------|-------------------|-------------|
| Глубина | 0.8 mm | Глубина (дюймов) | 0.0315 inch |
| Высота | 12.7 mm | Высота (в дюймах) | 0.5 inch |
| Ширина | 11.3 mm | Ширина (в дюймах) | 0.4449 inch |
| Масса нетто | 0.2 g | | |

Температуры

Температурный диапазон вставки -55...135 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Маркировочные элементы для проводов и кабелей

| | | | |
|--------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|
| Галогены | Да | Поперечное сечение соединительного провода, макс. | 6 mm ² |
| Поперечное сечение соединительного провода, мин. | 1.5 mm ² | Наружный диаметр провода, макс. | 6.4 mm |
| Наружный диаметр провода, мин. | 2.1 mm | Степень усадки | 3:1 |
| Рекомендуемая температура для усадки | 90 °C | Наружный диаметр провода | 2.1 - 6.4 mm |
| Сечение соединительного провода | 1.5 - 6 mm ² | | |

Общие данные

| | | | |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Вид печати | Чистый | Ширина | 11.3 mm |
| Температурный диапазон, макс.. | 135 °C | Температурный диапазон, мин. | -55 °C |
| Цветовой код | белый | Галогены | Да |
| Основной материал | Полиолефин | Напечатанные символы | без |
| Рекомендованные отрасли промышленности | Заводское производство, Энергетика, Производитель устройств, Производственное оборудование | совместимый принтер | THM MULTIMARK , THM MULTIMARK PLUS |
| Температурный диапазон вставки | -55...135 °C | Количество на один рулон | 4000 |

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ETIM 10.0 | EC001530 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 | | |

HS 2.1-6.4/12 MM W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Красящие ленты



Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

Основные данные для заказа

| | | | |
|------------|----------------------------|------------|--|
| Тип | RIBBON MM-HS 60/300 SW | Версия | |
| Заказ № | 2448880000 | Ink ribbon | |
| GTIN (EAN) | 4050118462944 | | |
| Кол. | 1 ST | | |

THM MULTIMARK



Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

Основные данные для заказа

| | | | |
|------------|----------------------------|--------|--|
| Тип | MULTIMARK ROLLER 115 | Версия | |
| Заказ № | 1357420000 | | |
| GTIN (EAN) | 4050118160314 | | |
| Кол. | 1 ST | | |

THM MULTIMARK PLUS



Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

Основные данные для заказа

| | | | |
|------------|----------------------------|--------|--|
| Тип | MULTIMARK PLUS ROLLER 1... | Версия | |
| Заказ № | 2672590000 | | |
| GTIN (EAN) | 4050118708097 | | |
| Кол. | 1 ST | | |