

## HDC 24В ABU EMC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Новые корпуса Weidmüller RockStar® IP65 EMV идеально подходят для использования в самых жестких условиях окружающей среды и обеспечивают защиту от электромагнитных помех. Промышленный разъем состоит из вставного элемента и защитного корпуса. Новые пластиковые ленты легко фиксируются и могут быть заменены в любое время. Все корпуса Weidmüller RockStar® изготовлены из высококачественного алюминиевого литья. Это делает их устойчивыми к ударам и коррозии, но компактными и легкими.

### Основные данные для заказа

|            |   |
|------------|---|
| Версия     | HDC - корпус, Типоразмер установки: 8, Вид защиты: IP65, во вставленном состоянии, Корпус для настенного монтажа, Поперечная скоба для фиксации на нижней части, Боковой зажим, заменяемый, , Типоразмер кабельных вводов: попе |
| Заказ №    | <a href="#">2527810000</a>  |
| Тип        | HDC 24В ABU EMC   |
| GTIN (EAN) | 4050118618297   |
| Кол.       | 1 Штука   |

**HDC 24В ABU EMC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные**

**Сертификаты**

Допуски к эксплуатации



UL File Number Search [Сайт UL](#)  
Сертификат № (cULus) E92202

**Размеры и массы**

|             |          |                   |             |
|-------------|----------|-------------------|-------------|
| Глубина     | 141 mm   | Глубина (дюймов)  | 5.5512 inch |
| Высота      | 30 mm    | Высота (в дюймах) | 1.1811 inch |
| Ширина      | 47 mm    | Ширина (в дюймах) | 1.8504 inch |
| Масса нетто | 133.76 g |                   |             |

**Температуры**

Предельная температура -40 °C ... 125 °C

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения

REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

|                         |                         |                      |
|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| Химическая стойкость    | Вещество                | Гидравлическое масло |
|                         | Химическая устойчивость | Стойкость            |
|                         | Вещество                | Очищенная нефть      |
|                         | Химическая устойчивость | Стойкость            |
|                         | Вещество                | УФ                   |
|                         | Химическая устойчивость | Стойкость            |
|                         | Вещество                | Озон                 |
| Химическая устойчивость | Стойкость               |                      |

**Габаритные размеры**

Кабельный вход Нет

**Исполнение**

|                             |                               |                                   |  |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--|
| Типоразмер кабельных вводов | none                          | Верхняя часть/нижняя часть/крышка | Нижняя часть   |
| Крышка                      | без крышки                    | Количество кабельных входов сбоку | 0  |
| Исполнение корпуса          | Корпус для настенного монтажа | Исполнение затворной системы      | Поперечная скоба для фиксации на нижней части, Боковой зажим, заменяемый |
| Типоразмер установки        | 8                             | Кабельный вход                    | Нет  |
| Тип                         | Навесной (проходной)          | Исполнение скобы                  | Поперечная скоба   |
| Уплотнение                  | FPM                           | Цвет (RAL)                        | RAL 9011   |
| BG                          | 8                             | Подходит для ModuPlug®            | Да   |

**Общие данные**

|                             |                                |             |                     |
|-----------------------------|--------------------------------|-------------|---------------------|
| Класс пожаростойкости UL 94 | V-0                            | Поверхность | Порошковое покрытие |
| Вид защиты                  | IP65, во вставленном состоянии |             |                     |

**HDC 24В ABU EMC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Технические данные**

**Классификации**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000437    | ETIM 9.0    | EC000437    |
| ETIM 10.0   | EC000437    | ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-02 |             |             |

**HDC 24В ABU EMC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**




## HDC 24В ABU EMC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Сопрягаемые детали

### Типоразмер 8 (24В/64D)



Новые корпуса Weidmüller RockStar® IP65 EMV идеально подходят для использования в самых жестких условиях окружающей среды и обеспечивают защиту от электромагнитных помех. Промышленный разъем состоит из вставного элемента и защитного корпуса. Новые пластиковые ленты легко фиксируются и могут быть заменены в любое время. Все корпуса Weidmüller RockStar® изготовлены из высококачественного алюминиевого литья. Это делает их устойчивыми к ударам и коррозии, но компактными и легкими.

### Основные данные для заказа

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Тип        | HDC 64D TOBU 1M40G EMC     | Версия   |
| Заказ №    | <a href="#">2544060000</a> | HDC - корпус, Типоразмер установки: 8, Вид защиты: IP65, во вставленном состоянии, Вход кабеля сверху, Корпус для вилки, |
| GTIN (EAN) | 4050118618280              | Поперечная скоба для фиксации на нижней части, высокий,  |
| Кол.       | 1 ST                       | Типоразмер кабельных вводов: M 40  |
| Тип        | HDC 64D TSBU 1M40G EMC     | Версия   |
| Заказ №    | <a href="#">2544050000</a> | HDC - корпус, Типоразмер установки: 8, Вид защиты: IP65, во вставленном состоянии, Вход кабеля сбоку, Корпус для вилки,  |
| GTIN (EAN) | 4050118618303              | Поперечная скоба для фиксации на нижней части, высокий,  |
| Кол.       | 1 ST                       | Типоразмер кабельных вводов: M 40  |