Справочный листок технических данных

SAIFG-M12S-L-F12-M16



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Основные данные для заказа

Версия	Встраиваемый штекер, М12, Монтажная резьба: М 16 х 1,5, Количество полюсов: 5, Длина
	жилы / кабеля:
Заказ №	<u>2530830000</u>
Тип	SAIFG-M12S-L-F12-M16
GTIN (EAN)	4050118540956
Кол.	60 Штука

Справочный листок технических данных

SAIFG-M12S-L-F12-M16



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

\mathbf{c}	nti	.du	41/9	ты
LE	DIV	ıwı	1K a	пы

ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Масса нетто 1.97 g

Экологическое соответствие изделия

 Состояние соответствия RoHS
 Соответствует без исключения

 REACH SVHC
 Нет SVHC выше 0,1 wt%

Технические данные вставного разъема печатной платы

Количество полюсов	5	Кодировка	L-coded
Вид монтажа	Монтаж передней панели	Корпус	Штекер М12
Высота установки	12 mm	Номинальное напряжение	63 V
Номинальный ток	16 A	Вид защиты	IP67, когда ввинчен
Поверхность контакта	Золото поверх никеля	Основной материал корпуса	Цинковое литье под давлением
Соединительная резьба	M12	Момент затяжки	М12: 0,8-1,2 Нм
Монтажная резьба	M 16 x 1,5	Циклы коммутации	500
Материал контакта	Сплав меди		

Общие данные

Количество полюсов	5	Основной материал корпуса	Цинковое литье под
			давлением
Соединительная резьба	M12	Материал контакта	Сплав меди
Поверхность контакта	Золото поверх никеля	Вид монтажа	Монтаж передней панели
Вид защиты	IP67, когда ввинчен	 Циклы коммутации	500

Важное примечание

Примечания

Классификации

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC003556
ETIM 8.0	EC003556	ETIM 9.0	EC003556
ETIM 10.0	EC003556	ECLASS 9.1	27-44-02-02
ECLASS 10.0	27-44-02-24	ECLASS 11.0	27-44-02-24
ECLASS 12.0	27-44-02-24	ECLASS 13.0	27-44-02-24
ECLASS 14.0	27-44-02-24	ECLASS 15.0	27-44-02-24

Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических

данных



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения

SAIFG-M12S-L-F12-M16

Габаритный чертеж

