Справочный листок технических дан-





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Силовой соединительный разъем PushPull Power согласно спецификации PROFINET

Основные данные для заказа

Версия	Силовой соединитель, Штекер, Уплотнительная вставка, PROFINET
Заказ №	<u>2531330000</u>
Тип	IE-REDU-6-8-PS-VAPM
GTIN (EAN)	4050118545227
Кол.	10 Штука

Справочный листок технических данных

IE-REDU-6-8-PS-VAPM



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Consuduurosu				
Сертификаты				
ROHS	Соответствовать			
Размеры и массы				
	<u> </u>			
Масса нетто	1.4 g			
Температуры				
Температура хранения		Рабочая температура		
Температура монтажа				
Экологическое соответст	вие изделия			
D. HO	0			
Cостояние соответствия RoHS REACH SVHC	Соответствует без исключения Нет SVHC выше 0,1 wt%			
Общие данные	,			
Экранирование	неэкранированный	Диаметр оболочки, макс.	8 mm	
Диаметр оболочки, мин.	6 mm	Материал кабельного уплотнения	эпдм	
Классификации				
ETIMA C.O.	50001101	ETIM 7.0	F0004404	
ETIM 6.0 ETIM 8.0	EC001121 EC001121	ETIM 7.0 ETIM 9.0	EC001121	
ETIM 8.0 ETIM 10.0	EC001121 EC001121	ECLASS 9.0	EC001121 27-44-03-90	
ECLASS 9.1	27-44-03-90	ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	27-44-03-90	
ECLASS 9.1 ECLASS 11.0	27-44-03-90	ECLASS 10.0 ECLASS 12.0	27-44-03-90	
ECLASS 11.0 ECLASS 13.0	27-44-03-90	ECLASS 12.0 ECLASS 14.0	27-44-03-90	
		ECLA33 14.0	27-44-03-90	
ECLASS 15.0	27-44-03-90			