

WIL-BM-SK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Датчик движения для осветительного прибора WIL-LED с винтовым соединением. Время переключения может регулироваться.

Основные данные для заказа

Заказ №	2537720000
Тип	WIL-BM-SK
GTIN (EAN)	4050118549157
Кол.	1 Штука

WIL-BM-SK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Глубина	44	Глубина (дюймов)	1.7323 inch
Высота	33 mm	Высота (в дюймах)	1.2992 inch
Ширина	76 mm	Ширина (в дюймах)	2.9921 inch
Масса нетто	29.04 g		

Температуры

Рабочая температура -20 - 60

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	82a8bf14-9104-4ca4-ab0c-226d976fdcac

Данные об эл. характеристиках

Номинальное напряжение 24 V DC Номинальный ток < 6.0 A

Данные соединений

Соединительная резьба Terminal Монтаж ВЫВОД 4: + (черный), ВЫВОД 3: - (синий)

Общие технические данные

Вид защиты	IP20		
Время ожидания, мин.	1 min		
Время ожидания, макс.	10 min		
Диапазон обнаружения	мин.	0 m	
	макс.	8 m	
	С возможностью настройки	Нет	
Зона обнаружения (угол)	120 °		

Классификации

ETIM 8.0	EC000133	ETIM 9.0	EC000133
ETIM 10.0	EC000133	ECLASS 14.0	27-14-40-07
ECLASS 15.0	27-14-40-07		