

# Справочный листок технических данных

Weidmüller 

## HDC XX6A03 MMSXXXX-3000

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



### Основные данные для заказа

Заказ №	2546843000
Тип	<a href="#">HDC XX6A03 MMSXXXX-3000</a>
GTIN (EAN)	4050118556667
Кол.	1 Штука

# Справочный листок технических данных

Weidmüller 

## HDC XX6A03 MMSXXXX-3000

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Технические данные

#### Сертификаты

RoHS	Соответствовать
------	-----------------

#### Размеры и массы

Масса нетто	2016.96 g
-------------	-----------

#### Температуры

Предельная температура	-30 °C ... 90 °C
------------------------	------------------

#### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6с
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5

#### Технические характеристики кабеля

Длина кабеля	30 m
Цвет оболочки	зеленый (RAL 6018)
Экранированный	Да
Галогены	без содержания галогенов
Изоляция	Полиолефин
Материал оболочки	Полиуретан
Цветовая кодировка	белый/синий, белый/оранжевый, белый/зеленый, белый / коричневый
Наружный диаметр	Диаметр 8.9 mm
Наружный диаметр	8.9 mm

#### Общие данные

Количество полюсов	8	Длина кабеля	30 m
Кодировка	X-кодировка	Поверхность контакта	Au (золото)
Скорость передачи	10 Гбит/с	Сопротивление изоляции	≥ 1000 МΩ
Категория	Cat. 6A	Номинальное напряжение	50 V
Номинальный ток	0.5 A	Циклы коммутации	≥ 100
Степень загрязнения	2	Версия с противоположной стороны	Штекер
Версия со стороны модуля	Штекер		

#### Классификации

ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 14.0	27-06-03-07
ECLASS 15.0	27-06-03-07		