


IE-FC-IP-PWB



FrontCom® Vario объединяет различные функции на базе всего одной рамки. Система легко монтируется и обеспечивает широкий выбор модулей для передачи данных, сигналов и питания. Помимо чрезвычайно высокой компактности FrontCom® Vario предлагает ряд уникальных возможностей, позволяющих обеспечить безопасность, быстроту и перспективность планирования и разработки ваших проектов. Кроме того, система FrontCom® Vario отличается привлекательной конструкцией корпуса, который, кстати, обеспечивает максимальную ударостойкость и полностью соответствует требованиям класса защиты IP65.

Основные данные для заказа

| | |
|------------|---|
| Версия | FrontCom, Вставная пластина, неэкранированный |
| Заказ № | 2548060000 |
| Тип | IE-FC-IP-PWB |
| GTIN (EAN) | 4050118557596 |
| Кол. | 1 Штука |

IE-FC-IP-PWB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



| | |
|-----------------------|-------------------------|
| ROHS | Соответствовать |
| UL File Number Search | Сайт UL |
| Сертификат № (cURus) | E223801 |

Размеры и массы

| | | | |
|-------------|---------|-------------------|-------------|
| Высота | 19.5 mm | Высота (в дюймах) | 0.7677 inch |
| Ширина | 51.5 mm | Ширина (в дюймах) | 2.0276 inch |
| Длина | 90.5 mm | Длина (в дюймах) | 3.563 inch |
| Масса нетто | 14.82 g | | |

Температуры

| | | |
|----------------------|---------------------|----------------|
| Температура хранения | Рабочая температура | -40 °C...70 °C |
| Температура монтажа | | |

Экологическое соответствие изделия

| | |
|-----------------------------|--|
| Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |
| REACH SVHC | Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3 |
| SCIP | 8a473a8a-33d4-43 18-8088-c28f0 19e7f77 |

Вставки

| | |
|----------------------------|---|
| Вставка (питание), большая | 1 |
|----------------------------|---|

Общие данные

| | | | |
|-------------|-------------------------------------|----------|-----------------|
| Вид изделия | Вставная пластина, неэкранированный | Материал | Поликарбонат PC |
|-------------|-------------------------------------|----------|-----------------|

Общие стандарты

| | | | |
|----------------------|---------|--------------------|-------------------|
| Сертификат № (cURus) | E223801 | Сертификат № (CSA) | 2000039-800397 14 |
|----------------------|---------|--------------------|-------------------|

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000456 | ETIM 9.0 | EC000456 |
| ETIM 10.0 | EC000456 | ECLASS 14.0 | 27-18-28-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-18-28-92 | | |

IE-FC-IP-PWB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Чистый



ESG представляет собой проверенный на практике маркировочный элемент формата MultiCard для множества популярных электрических устройств. Результатом является высококачественная маркировка устройств с высокой контрастностью.

Доступны элементы различного типа для устройств таких производителей, как Siemens, ABB, Beckhoff и т. д.

Коротко о преимуществах:

- Универсальность применения: самоклеящиеся или фиксируемые шильдики в зависимости от типа.
- Для оборудования, установленного в ряд (например, автоматы защиты цепи), предлагаются маркировочные элементы ESG, фиксируемые на рейках для шильдиков.
- Индивидуальная печать уровня качества лазерных принтеров в соответствии со спецификациями.

Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

Основные данные для заказа

| | | | |
|------------|----------------------------|---|--|
| Тип | ESG 7/20 SIRIUS MC NE WS | Версия | |
| Заказ № | 1736181044 | ESG, Маркировочные элементы для устройств x 20 мм, PA 66, | |
| GTIN (EAN) | 4008190985950 | Цветовой код: белый, втычной | |
| Кол. | 200 ST | | |

Гнезда питания



FrontCom® Vario объединяет различные функции на базе всего одной рамки. Система легко монтируется и обеспечивает широкий выбор модулей для передачи данных, сигналов и питания. Помимо чрезвычайно высокой компактности FrontCom® Vario предлагает ряд уникальных возможностей, позволяющих обеспечить безопасность, быстроту и перспективность планирования и разработки ваших проектов. Кроме того, система FrontCom® Vario отличается привлекательной конструкцией корпуса, который, кстати, обеспечивает максимальную ударостойкость и полностью соответствует требованиям класса защиты IP65.

Основные данные для заказа

| | | | |
|------------|----------------------------|---|--|
| Тип | IE-FCI-PWB-AU | Версия | |
| Заказ № | 1450830000 | FrontCom, Вставка (питание), большая, Тип I, Гнездо, AU, 15 A | |
| GTIN (EAN) | 4050118255591 | | |
| Кол. | 1 ST | | |
| Тип | IE-FCI-PWB-AU-10A | Версия | |
| Заказ № | 1546590000 | FrontCom, Вставка (питание), большая, Тип I, Гнездо, AU, 10 A | |
| GTIN (EAN) | 4050118351842 | | |
| Кол. | 1 ST | | |

Аксессуары

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Тип | IE-FCI-PWB-CH | Версия |
| Заказ № | 1450780000 | FrontCom, Вставка (питание), большая, Тип J, Гнездо, CH |
| GTIN (EAN) | 4050118255553 | |
| Кол. | 1 ST | |
| Тип | IE-FCI-PWB-CN | Версия |
| Заказ № | 1450790000 | FrontCom, Вставка (питание), большая, Тип I, Гнездо, CN |
| GTIN (EAN) | 4050118255386 | |
| Кол. | 1 ST | |
| Тип | IE-FCI-PWB-FR/B/CZ | Версия |
| Заказ № | 2426700000 | FrontCom, Вставка (питание), большая, Тип E, Гнездо, FR, CZ |
| GTIN (EAN) | 4050118435139 | |
| Кол. | 1 ST | |
| Тип | IE-FCI-PWB-DE | Версия |
| Заказ № | 1450730000 | FrontCom, Вставка (питание), большая, Тип F, Гнездо, DE |
| GTIN (EAN) | 4050118255546 | |
| Кол. | 1 ST | |
| Тип | IE-FCI-PWB-FR | Версия |
| Заказ № | 1450750000 | FrontCom, Вставка (питание), большая, Тип E, Гнездо, FR |
| GTIN (EAN) | 4050118255706 | |
| Кол. | 1 ST | |
| Тип | IE-FCI-PWB-FR-OR | Версия |
| Заказ № | 2007230000 | FrontCom, Вставка (питание), большая, Тип E, Гнездо, FR, оранжевый |
| GTIN (EAN) | 4050118392135 | |
| Кол. | 1 ST | |
| Тип | IE-FCI-PWB-GB | Версия |
| Заказ № | 1450770000 | FrontCom, Вставка (питание), большая, Тип G, Гнездо, GB |
| GTIN (EAN) | 4050118255577 | |
| Кол. | 1 ST | |
| Тип | IE-FCI-PWB-IND | Версия |
| Заказ № | 2500710000 | FrontCom, Вставка (питание), большая, Тип D, Гнездо, IN |
| GTIN (EAN) | 4050118526745 | |
| Кол. | 1 ST | |
| Тип | IE-FCI-PWB-ISR | Версия |
| Заказ № | 2531060000 | FrontCom, Вставка (питание), большая, Тип H, Гнездо, ISR |
| GTIN (EAN) | 4050118541175 | |
| Кол. | 1 ST | |
| Тип | IE-FCI-PWS-IT | Версия |
| Заказ № | 1450810000 | FrontCom, Вставка (питание), малая, Тип L, Гнездо, IT, EU |
| GTIN (EAN) | 4050118255720 | |
| Кол. | 1 ST | |

Отвертка для винтов со шлицем



Отвертка для винтов со шлицем с круглым лезвием, SD DIN 5265, ISO 2380/2, выходной присоединительный размер согласно DIN 5264, ISO 2380/1, острие из хромистой стали - Chrom Top, рукоятка SoftFinish

IE-FC-IP-PWB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Основные данные для заказа

| | | | |
|------------|----------------------------|--------------------|--|
| Тип | SDS 0.4X2.5X75 | Версия | |
| Заказ № | 9009030000 | Отвертка, Отвертка | |
| GTIN (EAN) | 4032248266944 | | |
| Кол. | 1 ST | | |

Принадлежности для FrontCom Vario



Основные данные для заказа

| | | | |
|------------|----------------------------|--|--|
| Тип | IE-FC-PWPC | Версия | |
| Заказ № | 1450820000 | FrontCom, Защита от прикосновения, Одинарная рамка | |
| GTIN (EAN) | 4050118255584 | | |
| Кол. | 1 ST | | |