

**HDC MHP 200 MC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Гибкий**

Четыре типоразмера модуля позволяют создавать индивидуальные решения с огромной экономией пространства. Меньший шаг также обеспечивает оптимальность конструкции.

**Основные данные для заказа**

Версия	Модуль питания, 1000 V, 200 A, Количество полюсов: 1, Обжимное соединение, Штекер, Требуемые вставные слоты: 1.5
Заказ №	<a href="#">2548900000</a>
Тип	HDC MHP 200 MC
GTIN (EAN)	4050118619287
Кол.	1 Штука

**HDC MHP 200 MC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technical data****Сертификаты**

Допуски к эксплуатации



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	<a href="#">Сайт UL</a>
Сертификат № (cURus)	E92202

**Размеры и массы**

Глубина	34 mm	Глубина (дюймов)	1.3386 inch
Высота	60.3 mm	Высота (в дюймах)	2.374 inch
Ширина	21.85 mm	Ширина (в дюймах)	0.8602 inch
Масса нетто	12 g		

**Температуры**

Предельная температура	-40 °C ... 125 °C
------------------------	-------------------

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	1609748e-c278-4c9b-b3d1-e6215d2988cd

**Версия**

Длина снятия изоляции	19 mm	Вид соединения	Обжимное соединение
Измерительное соединение			

Поперечное сечение соединительного провода, макс.  
70 mm<sup>2</sup>

Поперечное сечение соединительного провода, мин.  
25 mm<sup>2</sup>

**Данные соединений защ. заземления (PE)**

Вид соединения защитного провода PE Винтовое соединение  
через рамку

**Общие данные**

Количество полюсов	1	Класс пожаростойкости UL 94	V-0
Сопротивление изоляции	10 <sup>12</sup> Ω	Циклы коммутации	≥ 500
Тип	Штекер	Категория перенапряжения	III
Степень загрязнения	3	Основной материал	Поликарбонат, армированный стекловолокном
Серия	ModuPlug	Расчетное напряжение (DIN EN 61984) 1000 V	
Расчетное напряжение по UL/CSA	600 V	Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение (DIN EN 61984)	8 kV
Расчетный ток (DIN EN 61984)	200 A	Требуемые вставные слоты	1.5



**Классификации**

ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-17
ECLASS 15.0	27-44-02-17		


**HDC MHP 200 MC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Drawings**


HP 200 mit H07V-K25 / IP65-Gehäuse / 4-polig




HP 200 / IP65-Gehäuse / 4 Pole



HP 200 with H07V-K25 / IP65 housing / 4 poles



HP 200 / IP65 housing / 4 poles



**HDC MHP 200 MC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessories****Обжимные контакты на 200 А**

Обжим – это безопасное и надежное электрическое и механическое соединение провода и контакта. Идеальное обжимное соединение является газонепроницаемым и коррозионноустойчивым.

**Основные данные для заказа**

Тип	HDC MHP200 M 25	Версия
Заказ №	<a href="#">2514860000</a>	Штекер, Серебро, 25 - 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118528503	
Кол.	10 ST	
Тип	HDC MHP200 M 35	Версия
Заказ №	<a href="#">2514870000</a>	Штекер, Серебро, 35 - 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118528510	
Кол.	10 ST	
Тип	HDC MHP200 M 50	Версия
Заказ №	<a href="#">2514880000</a>	Штекер, Серебро, 50 - 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118528527	
Кол.	10 ST	
Тип	HDC MHP200 M 70	Версия
Заказ №	<a href="#">2514890000</a>	Штекер, Серебро, 70 - 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118528534	
Кол.	10 ST	

**Инструменты для извлечения контактов**

Компания Weidmüller предлагает широкий выбор инструментов для обжима, для извлечения контактов и для работы с оптоволокном.

**Основные данные для заказа**

Тип	HDC MHP200 REMOVAL TOOL	Версия
Заказ №	<a href="#">2617240000</a>	
GTIN (EAN)	4050118705430	
Кол.	1 ST	

**HDC MHP 200 MC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Counterpart****Электрические модули****Гибкий**

Четыре типоразмера модуля позволяют создавать индивидуальные решения с огромной экономией пространства. Меньший шаг также обеспечивает оптимальность конструкции.

**Основные данные для заказа**

Тип	HDC MHP 200 FC	Версия
Заказ №	<a href="#">2549260000</a>	Модуль питания, 1000 V, 200 A, Количество полюсов: 1,
GTIN (EAN)	4050118558685	Обжимное соединение, Гнездо, Требуемые вставные слоты: 1.5
Кол.	1 ST	