

**CH20M22 S PPP AGY 3747**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Изображение изделия**



Боковой элемент корпуса CH20M может иметь индивидуальную конструкцию для гибкой адаптации к вашим потребностям. Особенно практичным преимуществом является то, что ненужные пазы просто закрываются крышками. Это не только обеспечивает чистый и аккуратный внешний вид, но и защищает от пыли и других воздействий окружающей среды. Воспользуйтесь преимуществом универсальности корпуса CH20M, чтобы воплощать свои идеи в эффективной работе над проектами!

**Основные данные для заказа**

|            |   |
|------------|---|
| Версия     | Боковой элемент, OMNIMATE Housing — серия CH20M агатово-серый, Боковой элемент, Ширина: 22.5 mm |
| Заказ №    | <a href="#">2554840000</a>  |
| Тип        | CH20M22 S PPP AGY 3747  |
| GTIN (EAN) | 4050118564839   |
| Кол.       | 10 Штука  |

**Технические данные**

**Сертификаты**

|      |                 |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

**Размеры и массы**

|             |          |                   |             |
|-------------|----------|-------------------|-------------|
| Глубина     | 105.5 mm | Глубина (дюймов)  | 4.1535 inch |
| Высота      | 22.8 mm  | Высота (в дюймах) | 0.8976 inch |
| Ширина      | 22.5 mm  | Ширина (в дюймах) | 0.8858 inch |
| Масса нетто | 8.4 g    |                   |             |

**Температуры**

|                              |   |                                |              |
|------------------------------|---|--------------------------------|--------------|
| Температура окружающей среды | -25 °C...85 °C  | Температурный диапазон вставки | -40...120 °C |
| Влажность                    | Отн. влажность 5–93 %, T <sub>u</sub> = 40 °C, без образования конденсата |                                |              |

**Экологическое соответствие изделия**

|                             |                              |  |  |
|-----------------------------|------------------------------|--|--|
| Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |  |  |
| REACH SVHC                  | Нет SVHC выше 0,1 wt%        |  |  |

**Общие данные**

|                            |               |  |                                      |
|----------------------------|---------------|--|--------------------------------------|
| Цветовой код               | агатово-серый | Вид защиты   | IP20 в установленном состоянии       |
| Таблица цветов (аналогич.) | RAL 7038      | Информация относительно тестирования всей сборки, см. указанные статьи | <a href="#">CH20M22 В ВК/OR 2010</a> |
| Способность к заливке      | Нет           |  |                                      |

**Данные о материалах**

|                                |            |                                      |                |
|--------------------------------|------------|--------------------------------------|----------------|
| Класс пожаростойкости UL 94    | V-0        | Изоляционный материал                | PA 66 GF 30    |
| Группа изоляционного материала | I          | Поверхность                          | необработанный |
| Основной материал              | Пластмасса | Сравнительный показатель пробы (СТ1) | 600 ≤ СТ1      |

**Классификации**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001031    | ETIM 9.0    | EC001031    |
| ETIM 10.0   | EC001031    | ECLASS 14.0 | 27-19-06-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-19-06-02 |             |             |

**Свойства компонента**

|  |     |   |    |
|--|-----|---|----|
| Вырезание как подготовка для функционального порта предусмотрено | Нет | Кол-во полюсов, макс.                               | 12 |
| Количество вентиляционных отверстий 0                            |     | Количество розеточных частей для гнездовых разъемов | 3  |
| Количество уровней соединения                                    | 3   |   |    |

**CH20M22 S PPP AGY 3747**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**


**Изображение изделия**



**Изображение изделия**



**Габаритный чертеж**



**CH20M22 S PPP AGY 3747**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Аксессуары**

**CH20M AD SHL 5.00/04 – крышка бокового элемента для CH20M22, CH20M45, CH20M67**



Инновационные решения в области промышленной электроники для монтажа в шкафах управления Корпуса электронных блоков имеют решающее значение для интеграции электронных узлов в шкафы управления. Они защищают хрупкие компоненты и обеспечивают надежное соединение. Благодаря качественным материалам они являются долгосрочными решениями для промышленного применения.

**Преимущества:**

**Гибкость:** масштабируемые решения для различных требований

**Безопасность:** прочная конструкция для защиты вашей электроники

**Эффективность:** простая установка и оптимизированная технология соединения

Корпус для любой сферы применения:

Наш ассортимент включает модульные (например, CH20M), мелкие и профильные корпуса, предназначенные для управления, преобразования сигнала и безопасного использования. Эти корпуса отличает индивидуализированная конструкция, простота монтажа и широкие возможности соединения.

**Индивидуализация:**

в дополнение к стандартным решениям доступны индивидуальные варианты конструкции, цвета и печати. Конфигуратор Weidmüller обеспечивает создание индивидуальной конструкции.

**Наш сервис:**

мы предлагаем консультации экспертов и техническую поддержку ваших проектов. В разделе «Загрузить» содержатся данные САПР, спецификации, а также инструкции по установке для эффективной интеграции.

**Основные данные для заказа**

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Тип        | CH20M AD SHL 5.00/04 AG... | Версия   |
| Заказ №    | <a href="#">1472830000</a> | Кожух, OMNIMATE Housing — серия CH20M агатово-серый, |
| GTIN (EAN) | 4050118279429              | Крышка бокового элемента, Ширина: 22.5 mm            |
| Кол.       | 50 ST                      |  |
| Тип        | CH20M AD SHL 5.00/04 BK... | Версия   |
| Заказ №    | <a href="#">1221310000</a> | Кожух, OMNIMATE Housing — серия CH20M черный, Крышка |
| GTIN (EAN) | 4050118004830              | бокового элемента, Ширина: 22.5 mm                   |
| Кол.       | 50 ST                      |  |