

UV66-ADV-7-CAP-W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия



Сенсорные панели серии u-view Advanced от компании Weidmüller обеспечивают превосходное качество изображения и могут использоваться в большинстве промышленных сред. Ассортимент включает экраны различного размера, от 7 до 21,5 дюйма, с емкостными сенсорными экранами с высоким разрешением, поддерживающими жесты прокрутки и управление в перчатках. Все панели оснащены операционной системой Linux и браузером, поддерживающим технологию HTML5, и оптимизированы для интернет-приложений благодаря встроенному полноэкранному режиму и простой настройке. Как следствие, они отлично подходят для визуального представления веб-контента и обеспечивают доступ к различным веб-сервер-серверам, таким как u-OS, u-create PROCON-WEB, u-control web и многим другим. Панели имеют чрезвычайно плоскую конструкцию с корпусом, соответствующим промышленному стандарту IP66.

Основные данные для заказа

Версия	web-compatible touch panel, Display size 7", MultiTouch, Capacitive, Front protection IP66
Заказ №	2555830000
Тип	UV66-ADV-7-CAP-W
GTIN (EAN)	4050118566192
Кол.	1 Штука
Статус поставки	Эта артикул в перспективе будет недоступен.
Доступно до	2023-03-31T00:00:00+02:00
Альтернативный продукт	UV66-ADV-7-CAP-W-V2

UV66-ADV-7-CAP-W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	Сайт UL
Сертификат № (cULus)	E141197

Размеры и массы

Глубина	40 mm	Глубина (дюймов)	1.5748 inch
Высота	147.6 mm	Высота (в дюймах)	5.811 inch
Ширина	204 mm	Ширина (в дюймах)	8.0315 inch
Толщина стенок, мин.	2 mm	Толщина стенок, макс.	6 mm
Масса нетто	1400 g		

Температуры

Температура хранения	-20 °C ... +60 °C	Рабочая температура	0 °C ... +50 °C
Влажность	80 % относительная влажность (без конденсации)		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	c67eaff0-dbf6-4589-ba08-8f513fc6ba7f

Оборудование

Размер	7"	Разрешение	800 x 480
Количество отображаемых цветов	16 M	Яркость	500 cd/m²
Сенсорный экран	MultiTouch, емкостная	Индикация материала	Стекло
Угол (горизонтальный)	Влево: 70° / Вправо: 70°	Угол (вертикальный)	Верх: 70° / низ: 60°
Материал рамы	Металл		

Общие сведения

Вид защиты	IP66		
ОС	Linux + Browser (HTML5)		
Диапазон напряжения питания	Тип напряжения	DC	
	Напряжение, мин.	18 V	
	Напряжение, макс.	36 V	
Электропитание	24 V DC		

Системные данные

Memory (RAM)	1 GB	Интерфейс	2 x Ethernet 10/100/1000 MBit/s (RJ45), 2 x USB 2.0 (хост),
--------------	------	-----------	---

UV66-ADV-7-CAP-W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

ОС	Linux + Browser (HTML5)	Интерфейсы сзади	1 x последоват. RS-232 / RS-485 / RS-422 2 x USB 2.0 (хост), 2 x Ethernet 10/100/1000 MBit/s (RJ45), 1 x последоват. RS-232 / RS-485 / RS-422
Процессор	ARM Cortex A9 1 GHz NXP® i.MX6 DualLite	Память (Flash)	8 GB


Классификации

ETIM 8.0	EC001412	ETIM 9.0	EC001412
ETIM 10.0	EC001412	ECLASS 14.0	27-33-02-01
ECLASS 15.0	27-33-02-01		

UV66-ADV-7-CAP-W


Изображения

Maße (mm) / Dimensions (mm)




	LCD	A	B	C	D
UV66-BAS-7-RES-W	7"	204	147.6	40	5
UV66-BAS-10-RES-W	10.1"	293	201.5	49	5
UV66-ADV-7-CAP-W	7"	204	147.6	40	4
UV66-ADV-10-CAP-W	10.1"	293	201.5	48	5
UV66-ADV-15-CAP-W	15.6"	433	267	49	6

Montageausschnitt / Panel cut-out



	LCD	E (mm)	F (mm)
UV66-BAS-7-RES-W	7"	197	140.5
UV66-BAS-10-RES-W	10.1"	285	193.5
UV66-ADV-7-CAP-W	7"	197	140.5
UV66-ADV-10-CAP-W	10.1"	285	193.5
UV66-ADV-15-CAP-W	15.6"	410	255

Montageabstände / Mounting distances



X	Y	Z
> 15 mm	> 50 mm	> 100 mm

u-view ECO, BASIC and ADVANCED

