# Справочный листок технических дан-

### UV66-ADV-10-CAP-W



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Изображение изделия





Сенсорные панели серии u-view Advanced от компании Weidmüller обеспечивают превосходное качество изображения и могут использоваться в большинстве промышленных сред. Ассортимент включает экраны различного размера, от 7 до 21,5 дюйма, с емкостными сенсорными экранами с высоким разрешением, поддерживающими жесты прокрутки и управление в перчатках. Все панели оснащены операционной системой Linux и браузером, поддерживающим технологию HTML5, и оптимизированы для интернет-приложений благодаря встроенному полноэкранному режиму и простой настройке. Как следствие, они отлично подходят для визуального представления веб-контента и обеспечивают доступ к различным веб-сервер-серверам, таким как u-OS, u-create PROCON-WEB, u-control web и многим другим. Панели имеют чрезвычайно плоскую конструкцию с корпусом, соответствующим промышленному стандарту ІР66.

### Основные данные для заказа

Версия	web-compatible touch panel, Display size 10.1",			
	MultiTouch, Capacitive, Front protection IP66			
Заказ №	<u>2555840000</u>			
Тип	UV66-ADV-10-CAP-W			
GTIN (EAN)	4050118566208			
Кол.	1 Штука			
Статус поставки	Эта артикул в перспективе будет недоступен.			
Доступно до	2023-03-31T00:00:00+02:00			
Альтернативный продукт <u>UV66-ADV-10-CAP-W-V2</u>				

Статус каталога / Изображения

# Справочный листок технических данных





### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Технические данные

Сертификаты			
Допуски к эксплуатации	(II)		
	c(VL)us		
	LISTED		
ROHS	Соответствовать		
UL File Number Search	<u>Сайт UL</u>		
Сертификат № (cULus)	E141197		
Размеры и массы			
Глубина	48 mm	Глубина (дюймов)	1.8898 inch
Высота	201.5 mm	Высота (в дюймах)	7.9331 inch
Ширина	293 mm	Ширина (в дюймах)	11.5354 inch
Толщина стенок, мин.	2 mm	Толщина стенок, макс.	6 mm
Масса нетто	2350 g		
Температуры			
Температура хранения	-20 °C +60 °C	Рабочая температура	0 °C +50 °C
Влажность	80 % относительная	т исслин температури	0 0 100 0
D/M/MICCID	влажность (без конденсации)		
Экологическое соответстви	е изделия		,
Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключени	1ем	
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	7a, 7cl		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
SCIP	c67eaff0-dbf6-4589-ba08-8	3f513fc6ba7f	
Оборудование			
Размер	10.1"	Разрешение	1280 x 800
Количество отображаемых цветов	16 M	Яркость	400 cd/m <sup>2</sup>
Сенсорный экран	MultiTouch, емкостная	Индикация материала	Стекло
Угол (горизонтальный)	Влево: 85° / Вправо: 85°	Угол (вертикальный)	Верх: 85° / низ: 85°
Материал рамы	Металл		
Общие сведения			
Вид защиты	IP66		
OC	Linux + Browser (HTML5)		
Диапазон напряжения питания	Тип напряжения	DC	
	Напряжение, мин.	18 V	
	Напряжение, макс.	36 V	
	0.41/.00		

### Системные данные

Электропитание

Потребляемый ток

Memory (RAM) 1 GB Интерфейс 2 x Ethernet 10/100/1000 MBit/s (RJ45), 2 x USB 2.0 (хост),

24 V

0.5 A

24 V DC

Напряжение Ток

Статус каталога / Изображения

# Справочный листок технических данных





### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Технические данные

			1 х последоват. RS-232 / RS-485 / RS-422
OC	Linux + Browser (HTML5)	Интерфейсы сзади	2 x USB 2.0 (хост), 2 x Ethernet 10/100/1000 MBit/s (RJ45), 1 x последоват. RS-232 / RS-485 / RS-422
Процессор ARM Cortex A9 1 GHz NXP® i.MX6 DualLite		Память (Flash)	8 GB
Классификации			
ETIM 6.0	EC001412	ETIM 7.0	EC001412
ETIM 8.0	EC001412	ETIM 9.0	EC001412
ETIM 10.0	EC001412	ECLASS 9.0	27-33-02-01
ECLASS 9.1	27-33-02-01	ECLASS 10.0	27-33-02-01
ECLASS 11.0	27-33-02-01	ECLASS 12.0	27-33-02-01
ECLASS 13.0	27-33-02-01	ECLASS 14.0	27-33-02-01
ECLASS 15.0	27-33-02-01		

# Справочный листок технических данных

### **UV66-ADV-10-CAP-W**




### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Изображения




	LCD	Α	В	С	D
UV66-BAS-7-RES-W	7"	204	147.6	40	5
UV66-BAS-10-RES-W	10.1"	293	201.5	49	5
UV66-ADV-7-CAP-W	7"	204	147.6	40	4
UV66-ADV-10-CAP-W	10.1"	293	201.5	48	5
LIVES ADV 45 CAD W	45.01	422	267	40	



	LCD	E (mm)	F (mm)
UV66-BAS-7-RES-W	7"	197	140.5
UV66-BAS-10-RES-W	10.1"	285	193.5
UV66-ADV-7-CAP-W	7"	197	140.5
UV66-ADV-10-CAP-W	10.1"	285	193.5
LIVER ADV 4F CAD M	45.01	440	OFF

### Montageabstände / Mounting distances



х	Y	z	
> 15 mm	> 50 mm	> 100 mm	

### nd ADVANCED

