

UV66-ADV-10-CAP-W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия



Сенсорные панели серии u-view Advanced от компании Weidmüller обеспечивают превосходное качество изображения и могут использоваться в большинстве промышленных сред. Ассортимент включает экраны различного размера, от 7 до 21,5 дюйма, с емкостными сенсорными экранами с высоким разрешением, поддерживающими жесты прокрутки и управление в перчатках. Все панели оснащены операционной системой Linux и браузером, поддерживающим технологию HTML5, и оптимизированы для интернет-приложений благодаря встроенному полноэкранному режиму и простой настройке. Как следствие, они отлично подходят для визуального представления веб-контента и обеспечивают доступ к различным веб-сервер-серверам, таким как u-OS, u-create PROCON-WEB, u-control web и многим другим. Панели имеют чрезвычайно плоскую конструкцию с корпусом, соответствующим промышленному стандарту IP66.

Основные данные для заказа

Версия	web-compatible touch panel, Display size 10.1", MultiTouch, Capacitive, Front protection IP66
Заказ №	2555840000
Тип	UV66-ADV-10-CAP-W
GTIN (EAN)	4050118566208
Кол.	1 Штука
Статус поставки	Эта артикул в перспективе будет недоступен.
Доступно до	2023-03-31T00:00:00+02:00
Альтернативный продукт	UV66-ADV-10-CAP-W-V2

UV66-ADV-10-CAP-W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

UL File Number Search [Сайт UL](#)

Сертификат № (cULus) E141197

Размеры и массы

Глубина	48 mm	Глубина (дюймов)	1.8898 inch
Высота	201.5 mm	Высота (в дюймах)	7.9331 inch
Ширина	293 mm	Ширина (в дюймах)	11.5354 inch
Толщина стенок, мин.	2 mm	Толщина стенок, макс.	6 mm
Масса нетто	2350 g		

Температуры

Температура хранения	-20 °C ... +60 °C	Рабочая температура	0 °C ... +50 °C
Влажность	80 % относительная влажность (без конденсации)		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	c67eaff0-dbf6-4589-ba08-8f513fc6ba7f

Оборудование

Размер	10.1"	Разрешение	1280 x 800
Количество отображаемых цветов	16 М	Яркость	400 cd/m ²
Сенсорный экран	MultiTouch, емкостная	Индикация материала	Стекло
Угол (горизонтальный)	Влево: 85° / Вправо: 85°	Угол (вертикальный)	Верх: 85° / низ: 85°
Материал рамы	Металл		

Общие сведения

Вид защиты	IP66	
ОС	Linux + Browser (HTML5)	
Диапазон напряжения питания	Тип напряжения	DC
	Напряжение, мин.	18 V
	Напряжение, макс.	36 V
Электропитание	24 V DC	

Системные данные

Memory (RAM)	1 GB	Интерфейс	2 x Ethernet 10/100/1000 MBit/s (RJ45), 2 x USB 2.0 (хост),
--------------	------	-----------	--

UV66-ADV-10-CAP-W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

ОС	Linux + Browser (HTML5)	Интерфейсы сзади	1 x последоват. RS-232 / RS-485 / RS-422 2 x USB 2.0 (хост), 2 x Ethernet 10/100/1000 MBit/s (RJ45), 1 x последоват. RS-232 / RS-485 / RS-422
Процессор	ARM Cortex A9 1 GHz NXP® i.MX6 DualLite	Память (Flash)	8 GB

Классификации

ETIM 8.0	EC001412	ETIM 9.0	EC001412
ETIM 10.0	EC001412	ECLASS 14.0	27-33-02-01
ECLASS 15.0	27-33-02-01		


UV66-ADV-10-CAP-W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Изображения


www.weidmueller.com

Maße (mm) / Dimensions (mm)




	LCD	A	B	C	D
UV66-BAS-7-RES-W	7"	204	147.6	40	5
UV66-BAS-10-RES-W	10.1"	293	201.5	49	5
UV66-ADV-7-CAP-W	7"	204	147.6	40	4
UV66-ADV-10-CAP-W	10.1"	293	201.5	48	5
UV66-ADV-15-CAP-W	15.6"	433	267	49	6

Montageausschnitt / Panel cut-out



	LCD	E (mm)	F (mm)
UV66-BAS-7-RES-W	7"	197	140.5
UV66-BAS-10-RES-W	10.1"	285	193.5
UV66-ADV-7-CAP-W	7"	197	140.5
UV66-ADV-10-CAP-W	10.1"	285	193.5
UV66-ADV-15-CAP-W	15.6"	410	285

Montageabstände / Mounting distances



X	Y	Z
> 15 mm	> 50 mm	> 100 mm

u-view ECO, BASIC and ADVANCED

