



CMA-CTM-7-50-1A-0.4VA-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия



similar to the product

Миниатюрный трансформатор тока серии СМА-СТМ 7 является индуктивным трансформатором тока, спроектированным в соответствии с принципом трансформации для проводников первичной цепи круглого сечения.

Трансформаторы тока серии СМА-СТМ 7 не требуют технического обслуживания и предназначены для измерения токов первичных обмоток от 32 до 64 А.

Эти токи преобразуются в номинальный ток до 1 А на стороне вторичной обмотки.

Со своими небольшими размерами он идеально подходит для 3-фазного автоматического выключателя с расстоянием между фазами 17,5 мм.

Основные данные для заказа

Версия	Первичный ток: 50 А, Вторичный ток, макс.: 1 А, Нагрузка: 0.4 VA, Класс точности: 1, трансформатор тока закрытого типа
Заказ №	2556030000
Тип	CMA-CTM-7-50-1A-0.4VA-1
GTIN (EAN)	4050118566406
Кол.	1 Штука
Производитель	MBS AG



CMA-STM-7-50-1A-0.4VA-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Глубина	19 mm	Глубина (дюймов)	0.748 inch
Высота	46.5 mm	Высота (в дюймах)	1.8307 inch
Ширина	27.5 mm	Ширина (в дюймах)	1.0827 inch
Масса нетто	64 g		

Температуры

Температура хранения	-25 °C...70 °C	Рабочая температура	-5 °C...50 °C
----------------------	----------------	---------------------	---------------

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Размеры проводов под напряжением

Тип провода	Только изолированный провод	Провод круглого сечения	7.60 mm
Место установки	Использование внутри помещений		

Технические характеристики

Класс изоляции	E	Номинальный непрерывный тепловой ток I _{ном} .	1,0 x I _{ном} .
Номинальная частота	50 Hz		

Электрические характеристики

Класс точности	1	Вторичный ток	0...1 A
Нагрузка	0.4 VA	Первичный ток	50 A



Соответствие стандартам по изоляции

Стандартный	IEC 61869-1: 2007, IEC 61869-2: 2012	Класс точности	1
-------------	--------------------------------------	----------------	---

Классификации

ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ETIM 10.0	EC002048	ECLASS 14.0	27-21-09-02
ECLASS 15.0	27-21-09-02		

Изображения





CMA-STM-7-50-1A-0.4VA-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Миниатюрный трансформатор тока



Миниатюрный трансформатор тока серии СМА-СТМ 7 является индуктивным трансформатором тока, спроектированным в соответствии с принципом трансформации для проводников первичной цепи круглого сечения.

Трансформаторы тока серии СМА-СТМ 7 не требуют технического обслуживания и предназначены для измерения токов первичных обмоток от 32 до 64 А.

Эти токи преобразуются в номинальный ток до 1 А на стороне вторичной обмотки.

Со своими небольшими размерами он идеально подходит для 3-фазного автоматического выключателя с расстоянием между фазами 17,5 мм.

Основные данные для заказа

Тип	CMA-STM-7-SNAP-ON	Версия
Заказ №	2525160000	
GTIN (EAN)	4050118536522	
Кол.	1 ST	