

Изображение изделия



Регулируемые перекрестные соединения
Повысьте гибкость своих перекрестных соединений. TERMSERIES CROSS-CONNECTION (TCC) позволяет устанавливать регулируемые по отдельности перекрестные соединения с использованием до 51 контакта. Максимальное количество вставных контактов увеличено до 32. Материал полосы можно очень легко обрезать до необходимой длины. Перекрестные соединители обеспечивают дополнительное удобство благодаря своей простоте использования и наглядности, а также универсальным возможностям для соединения. Дополнительная перемычка защищает пружину от деформации во время сборки.

- Регулируемые по отдельности перекрестные соединения с 51 контактом
- Дополнительная перемычка для защиты пружины от деформации
- Увеличенное перекрестное соединение – поддержка до 32 контактов
- Вибростойкость

Основные данные для заказа

| | |
|------------|----------------------------|
| Версия | TERMSERIES, Перемычка |
| Заказ № | 2556380000 |
| Тип | TCC 12.8/26 OR |
| GTIN (EAN) | 4050118566697 |
| Кол. | 10 Штука |

TCC 12.8/26 OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

| | |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

Размеры и массы

| | | | |
|-------------|----------|-------------------|--------------|
| Глубина | 4.8 mm | Глубина (дюймов) | 0.189 inch |
| Высота | 13.1 mm | Высота (в дюймах) | 0.5157 inch |
| Ширина | 323.4 mm | Ширина (в дюймах) | 12.7323 inch |
| Масса нетто | 9.7 g | | |

Температуры

| | | | |
|----------------------|----------------|------------------------------|----------------|
| Температура хранения | -40 °C...85 °C | Температура окружающей среды | -40 °C...60 °C |
| Рабочая температура | | | |

Экологическое соответствие изделия

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |
| REACH SVHC | Нет SVHC выше 0,1 wt% |

Данные о перемычках

| | | | |
|------------------------|-----------|--|--------------------------|
| Номинальное напряжение | 300 V | Номинальный ток | 17.5 A |
| Изоляция | Да | Защита от прикосновения к опасным частям | Да |
| Цветовой код | оранжевый | Количество перемкнутых клемм | 16 |
| Количество полюсов | 26 | Шаг в мм (P) | 12.80 mm |
| Вид монтажа | втычной | Исполнение | можно подрезать по длине |

Расчетные данные UL

| | |
|----------------------|------|
| Номинальный ток (UL) | 10 A |
|----------------------|------|

Общие данные

| | | | |
|------------------------------------|--------------------------|--------|--|
| Исполнение | можно подрезать по длине | | |
| Цветовой код | оранжевый | | |
| Компонент с классом горючести UL94 | Компонент | Корпус | |
| | Класс горючести UL94 | V-0 | |

Координация изоляции

| | |
|------------------------|-------|
| Номинальное напряжение | 300 V |
|------------------------|-------|

Размеры

| | |
|--------------|----------|
| Шаг в мм (P) | 12.80 mm |
|--------------|----------|

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002586 | ETIM 9.0 | EC002586 |
| ETIM 10.0 | EC002586 | ECLASS 14.0 | 27-37-16-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-37-16-92 | | |


TCC 12.8/26 OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Изображения

Изображение изделия




Dimensional drawing



Прочее

Type code TERMSERIES accessories



Типы кодов

TCC 12.8/26 OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Инструменты для резки



Режущие инструменты для проводников наружным диаметром до 8, 12, 14 и 22 мм. Особая геометрия лезвия обеспечивает резку медных и алюминиевых проводников без пережата и с минимальным физическим усилием. Режущие инструменты (от KT 8 до KT 22) также поставляются с защитной изоляцией до 1000 В, прошедшей испытания VDE и GS, в соответствии со стандартом EN/ IEC 60900.

Основные данные для заказа

| | | | |
|------------|----------------------------|---|--|
| Тип | KT 14 | Версия | |
| Заказ № | 1157820000 | Режущий инструмент, Резак для резки одной рукой | |
| GTIN (EAN) | 4032248945344 | | |
| Кол. | 1 ST | | |

Режущий инструмент и инструмент для пробивки отверстий для перемычек в клеммах



- для перемычек Weidmüller серии Z
- для перемычек от WQV 2.5 до WQV 35
- для диапазона перемычек клеммы WSI 6

Основные данные для заказа

| | | | |
|------------|----------------------------|-------------------------------------|--|
| Тип | KT ZQV | Версия | |
| Заказ № | 9002170000 | Cutting tool for one-hand operation | |
| GTIN (EAN) | 4032248291670 | | |
| Кол. | 1 ST | | |
| Тип | WAW 1 NEUTRAL | Версия | |
| Заказ № | 9004500000 | Miscellaneous tools | |
| GTIN (EAN) | 4008190053925 | | |
| Кол. | 1 ST | | |