

## Изображение изделия



Регулируемые перекрестные соединения  
Повысьте гибкость своих перекрестных соединений. TERMSERIES CROSS-CONNECTION (TCC) позволяет устанавливать регулируемые по отдельности перекрестные соединения с использованием до 51 контакта. Максимальное количество вставных контактов увеличено до 32. Материал полосы можно очень легко обрезать до необходимой длины. Перекрестные соединители обеспечивают дополнительное удобство благодаря своей простоте использования и наглядности, а также универсальным возможностям для соединения. Дополнительная перемычка защищает пружину от деформации во время сборки.

- Регулируемые по отдельности перекрестные соединения с 51 контактом
- Дополнительная перемычка для защиты пружины от деформации
- Увеличенное перекрестное соединение – поддержка до 32 контактов
- Вибростойкость

## Основные данные для заказа

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| Версия     | TERMSERIES, Перемычка     |
| Заказ №    | <a href="#">255650000</a> |
| Тип        | TCC 12.8/26 BK            |
| GTIN (EAN) | 4050118567014             |
| Кол.       | 10 Штука                  |

**TCC 12.8/26 BK**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные**

**Сертификаты**

ROHS Соответствовать

**Размеры и массы**

|             |          |                   |              |
|-------------|----------|-------------------|--------------|
| Глубина     | 4.8 mm   | Глубина (дюймов)  | 0.189 inch   |
| Высота      | 13.1 mm  | Высота (в дюймах) | 0.5157 inch  |
| Ширина      | 323.4 mm | Ширина (в дюймах) | 12.7323 inch |
| Масса нетто | 9.7 g    |                   |              |

**Температуры**

Температура хранения -40 °C...85 °C      Температура окружающей среды -40 °C...60 °C  
Рабочая температура

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения  
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

**Данные о перемычках**

|                        |         |  |                          |
|------------------------|---------|--|--------------------------|
| Номинальное напряжение | 300 V   | Номинальный ток                          | 17.5 A                   |
| Изоляция               | Да      | Защита от прикосновения к опасным частям | Да                       |
| Цветовой код           | черный  | Количество перемкнутых клемм             | 16                       |
| Количество полюсов     | 26      | Шаг в мм (P)                             | 12.80 mm                 |
| Вид монтажа            | втычной | Исполнение                               | можно подрезать по длине |

**Расчетные данные UL**

Номинальный ток (UL) 10 A

**Общие данные**

|                                    |                          |        |  |
|------------------------------------|--------------------------|--------|--|
| Исполнение                         | можно подрезать по длине |        |  |
| Цветовой код                       | черный                   |        |  |
| Компонент с классом горючести UL94 | Компонент                | Корпус |  |
|                                    | Класс горючести UL94     | V-0    |  |

**Координация изоляции**

Номинальное напряжение 300 V

**Размеры**

Шаг в мм (P) 12.80 mm

**Классификации**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002586    | ETIM 9.0    | EC002586    |
| ETIM 10.0   | EC002586    | ECLASS 14.0 | 27-37-16-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-37-16-92 |             |             |

**TCC 12.8/26 BK**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Изображения

### Изображение изделия



### Dimensional drawing



**Прочее**

**Type code TERMSERIES accessories**



**Типы кодов**

## ТСС 12.8/26 ВК

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

### Инструменты для резки



Режущие инструменты для проводников наружным диаметром до 8, 12, 14 и 22 мм. Особая геометрия лезвия обеспечивает резку медных и алюминиевых проводников без пережата и с минимальным физическим усилием. Режущие инструменты (от КТ 8 до КТ 22) также поставляются с защитной изоляцией до 1000 В, прошедшей испытания VDE и GS, в соответствии со стандартом EN/ IEC 60900.

#### Основные данные для заказа

|            |                            |   |  |
|------------|----------------------------|---|--|
| Тип        | КТ 14                      | Версия  |  |
| Заказ №    | <a href="#">1157820000</a> | Режущий инструмент, Резак для резки одной рукой |  |
| GTIN (EAN) | 4032248945344              |   |  |
| Кол.       | 1 ST                       |   |  |

### Режущий инструмент и инструмент для пробивки отверстий для перемычек в клеммах



- для перемычек Weidmüller серии Z
- для перемычек от WQV 2.5 до WQV 35
- для диапазона перемычек клеммы WSI 6

#### Основные данные для заказа

|            |                            |                                     |  |
|------------|----------------------------|-------------------------------------|--|
| Тип        | КТ ZQV                     | Версия                              |  |
| Заказ №    | <a href="#">9002170000</a> | Cutting tool for one-hand operation |  |
| GTIN (EAN) | 4032248291670              |                                     |  |
| Кол.       | 1 ST                       |                                     |  |
| Тип        | WAW 1 NEUTRAL              | Версия                              |  |
| Заказ №    | <a href="#">9004500000</a> | Miscellaneous tools                 |  |
| GTIN (EAN) | 4008190053925              |                                     |  |
| Кол.       | 1 ST                       |                                     |  |