Справочный листок технических дан-

IE-PI-SCRJ-POF-QA



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Оптоволоконные вставки SC для соединительных разъемов Var.1 / 4 / 14

Основные данные для заказа

Версия	Матрица SC, Вилочная вставка SCRJ, POF, с
	переключением
Заказ №	<u>2564960000</u>
Тип	IE-PI-SCRJ-POF-QA
GTIN (EAN)	4050118574647
Кол.	10 Штука

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

ROHS	Соответствовать			
Размеры и массы				
Глубина	56 mm	Глубина (дюймов)	2.2047 inch	
Высота	10.5 mm	Высота (в дюймах)	0.4134 inch	
Ширина	13.2 mm	Ширина (в дюймах)	0.5197 inch	
Масса нетто	1.6 g			
Температуры				
Температура хранения		Рабочая температура	-40 °C70 °C	
температура монтажа				
Экологическое соответст	вие изделия			
Состояние соответствия RoHS	Соответствует			
REACH SVHC	Lead 7439-92-1			
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a			
Общие стандарты				
Вилочный разъем, стандарт	IEC 61754-24			
Общие данные				
Описание артикула	Вилочная вставка SCRJ,	Цветовой код	прочее	
o.m.ca.m.c ap.m.yma	РОГ, с переключением	дветевен кед		
Основной материал корпуса	PA 66	Диаметр оболочки, макс.	8 mm	
Диаметр оболочки, мин.	5 mm	Вид монтажа	Крепление на винтах	
Вид защиты	IP67, с корпусом	Циклы коммутации	≥ 500	
Состав	Вилочные и розеточные вставки подходят для корпусов вариантов 1, 4 и 14	Тип волокна	POF	
Вносимые потери	≤ 1,0 дБ	Соединение 1	SCRJ	
Соединение 2	Винт	Диаметр отдельной жилы, мин.	2.1 mm	
Материал гильзы	Arcap	Материал пылезащитного колпачка	TPE	
Диаметр отдельной жилы, макс	2.3 mm			
Классификации				
ETIM 6 O	FC001122	ETIM 7.0	FC001122	
ETIM 6.0	EC001122	ETIM 7.0	EC001122	
ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122	
ETIM 10.0	EC001122	ECLASS 9.0	19-17-01-22	
ECLASS 9.1	19-17-01-22	ECLASS 10.0	19-17-01-22	
ECLASS 11.0	19-17-01-22	ECLASS 12.0	19-17-01-22	
ECLASS 13.0	19-17-01-22	ECLASS 14.0	19-17-01-22	
ECLASS 15.0	19-17-01-22			

Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

...для волоконно-оптических кабелей с полимерным оптоволокном (РОF)

Версия



Инструменты для обжима и снятия оболочки для обработки контактов световодов с полимерным оптическим волокном (POF)

Основные данные для заказа

Тип HTX-IE-POF-QA Заказ № <u>2602860000</u> GTIN (EAN) 4050118615043

. ОЛ. 1 51

Пылезащитные колпачки



Для защиты ваших устройств от пыли и грязи.

Основные данные для заказа

 Тип
 IE-PP-V14P
 Версия

 Заказ №
 1058280000
 Корпус разъема - защитный колпачок

 GTIN (EAN)
 4032248799374

 Кол.
 10 ST

Ножницы



Weidmüller специализируется на разделении медных и алюминиевых кабелей. Ассортимент изделий охватывает инструменты для резки проводов от небольших сечений, с прямой передачей усилия, до проводов больших сечений. Механический привод и специально разработанная форма режущей поверхности снижают необходимое усилие на рукоятке до минимума.

Благодаря широкому ассортименту инструментов для резки, Weidmüller отвечает всем требованиям профессиональной обработки кабеля.

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Основные данные для заказа

 Тип
 SCISSORS KEVLAR
 Версия

 Заказ №
 1208910000
 Electrician's scissors

 GTIN (EAN)
 4032248990085

Инструменты



- Для гибкого и одножильного провода с изоляцией из специального материала
- Высокое качество снятия изоляции для промышленного применения (соответствует требованиям, принятым в авиации)
- Ножи специальной формы позволяют выполнить зачистку проводов специальной конструкции со специальной изоляцией
- Длина снятия изоляции регулируется упором
- Высокая универсальность благодаря использованию сменных модулей снятия изоляции
- Качество снятия изоляции остается неизменным на протяжении большого периода времени
- Без повреждения провода
- Высокая стабильность в течение длительного срока службы и высокая надежность
- Встроенная функция резания

Основные данные для заказа

 Тип
 MULTI-STRIPAX IE-POF
 Версия

 Заказ №
 1208880000
 Инструменты, Инструмент для снятия изоляции и резки

 GTIN (EAN)
 4032248990276

 Кол.
 1 ST

Статус каталога / Изображения