

HDC MBUS4 M AWG26-24

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Компактность

Новый двухполюсный шинный модуль чрезвычайно компактен и совместим как с мегабитными, так и с гигабитными вставками для данных. Он позволяет подключить 2 кабеля Gigabit Cat 6A (10 гигабит) к одному модулю.

Основные данные для заказа

Версия	Crimp contact
Заказ №	2565880000
Тип	HDC MBUS4 M AWG26-24
GTIN (EAN)	4050118575705
Кол.	100 Штука

HDC MBUS4 M AWG26-24

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS

Соответствовать

Размеры и массы

Масса нетто

0 g

Температуры

Предельная температура

-40 °C ... 90 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS

Соответствует с исключением

Исключение из RoHS (если применимо/известно)

6с

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

Общие данные

Диаметр контакта, вилка Ø

1 mm

Длина снятия изоляции

4.5 mm

Вид соединения

Обжимное соединение

Измерительное соединение

MBUS

Поперечное сечение соединительного провода, макс.

0.25 mm²

Поперечное сечение соединительного провода, мин.

0.14 mm²

Поверхность

Золото

Циклы коммутации

≥ 500

Тип

Штекер

Основной материал

Сплав медный

Серия

ModuPlug

Способ изготовления

круглый

Материал контакта

Сплав медный

Общие данные

Поверхность контакта

позолоченный

Скорость передачи

100 Мбит/с

Номинальный ток

4 A

Циклы коммутации

≥ 500

Тип

Штекер

Классификации

ETIM 8.0

EC000796

ETIM 9.0

EC000796

ETIM 10.0

EC000796

ECLASS 14.0

27-44-02-04

ECLASS 15.0



27-44-02-04

HDC MBUS4 M AWG26-24

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Изображения

www.weidmueller.com



HDC MBUS4 M AWG26-24

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Инструменты



Компактность

Новый двухполюсный шинный модуль чрезвычайно компактен и совместим как с мегабитными, так и с гигабитными вставками для данных. Он позволяет подключить 2 кабеля Gigabit Cat 6A (10 гигабит) к одному модулю.

Основные данные для заказа

Тип	HDC MBUS CL X/D 0.6/1.0	Версия	
Заказ №	2592680000	Locator for crimping tool	
GTIN (EAN)	4050118603781		
Кол.	1 ST		
Тип	HDC MBUS CT X/D 0.6/1.0	Версия	
Заказ №	2592650000	Crimping tool for contacts	
GTIN (EAN)	4050118603774		
Кол.	1 ST		