

## HDC MBUS4 F AWG26-24

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



### Компактность

Новый двухполюсный шинный модуль чрезвычайно компактен и совместим как с мегабитными, так и с гигабитными вставками для данных. Он позволяет подключить 2 кабеля Gigabit Cat 6A (10 гигабит) к одному модулю.

### Основные данные для заказа

Версия	Crimp contact
Заказ №	<a href="#">2565890000</a>
Тип	HDC MBUS4 F AWG26-24
GTIN (EAN)	4050118575446
Кол.	100 Штука

## HDC MBUS4 F AWG26-24

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

### Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS

Соответствовать

### Размеры и массы

Масса нетто

0 g

### Температуры

Предельная температура

-40 °C ... 90 °C

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS

Соответствует с исключением

Исключение из RoHS (если применимо/известно)

6c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

### Общие данные

Диаметр контакта, вилка Ø

1 mm

Длина снятия изоляции

4.5 mm

Вид соединения

Обжимное соединение

Измерительное соединение

MBUS

Поперечное сечение соединительного провода, макс.

0.25 mm<sup>2</sup>

Поперечное сечение соединительного провода, мин.

0.14 mm<sup>2</sup>

Поверхность

Золото

Циклы коммутации

≥ 500

Тип

Гнездо

Основной материал

Сплав медный

Серия

ModuPlug

Способ изготовления

круглый

Материал контакта

Сплав медный

### Общие данные

Поверхность контакта

позолоченный

Скорость передачи

100 Мбит/с

Номинальный ток

4 A

Циклы коммутации

≥ 500

Тип

Гнездо

### Классификации

ETIM 8.0

EC000796

ETIM 9.0

EC000796

ETIM 10.0

EC000796

ECLASS 14.0

27-44-02-04

ECLASS 15.0



27-44-02-04

**HDC MBUS4 F AWG26-24**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**



## HDC MBUS4 F AWG26-24

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

### Инструменты



#### Компактность

Новый двухполюсный шинный модуль чрезвычайно компактен и совместим как с мегабитными, так и с гигабитными вставками для данных. Он позволяет подключить 2 кабеля Gigabit Cat 6A (10 гигабит) к одному модулю.

### Основные данные для заказа

Тип	HDC MBUS CL X/D 0.6/1.0	Версия	
Заказ №	<a href="#">2592680000</a>	Locator for crimping tool	
GTIN (EAN)	4050118603781		
Кол.	1 ST		
Тип	HDC MBUS CT X/D 0.6/1.0	Версия	
Заказ №	<a href="#">2592650000</a>	Crimping tool for contacts	
GTIN (EAN)	4050118603774		
Кол.	1 ST		