

HDC MBUS4 M AWG22-20



Полный ассортимент для универсальной прокладки кабелей передачи данных на месте: от специализированных инструментов до соединителей с кодировкой Cat.#5 D и Cat.#6 X, а также защитной оболочкой для проводов. Эти компоненты обеспечивают надежные соединения данных на месте. Прекрасный выбор для промышленности — быстрый монтаж и максимальная универсальность.

Основные данные для заказа

Версия	Обжимной контакт
Заказ №	2565900000
Тип	HDC MBUS4 M AWG22-20
GTIN (EAN)	4050118575453
Кол.	100 Штука

HDC MBUS4 M AWG22-20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Масса нетто 0.33 g

Температуры

Предельная температура -40 °C ... 90 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует с исключением

Исключение из RoHS (если применимо/известно) 6с

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

Общие данные

Диаметр контакта, вилка Ø	1 mm	Длина снятия изоляции Измерительное соединение	4.5 mm
Вид соединения	Обжимное соединение	Исполнение вставки	MBUS
Поперечное сечение соединительного провода, макс.	0.5 mm ²	Поперечное сечение соединительного провода, мин.	0.34 mm ²
Поверхность	Золото	Циклы коммутации	≤ 100
Тип	Штекер	Основной материал	Сплав медный
Серия	ModuPlug	Способ изготовления	круглый
Материал контакта	Сплав медный		

Общие данные

Поверхность контакта	позолоченный	Скорость передачи	100 Мбит/с
Номинальный ток	4 А	Циклы коммутации	≤ 100
Тип	Штекер		

Классификации



ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-04
ECLASS 15.0	27-44-02-04		

HDC MBUS4 M AWG22-20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Изображения

www.weidmueller.com



HDC MBUS4 M AWG22-20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Инструменты



Полный ассортимент для универсальной прокладки кабелей передачи данных на месте: от специализированных инструментов до соединителей с кодировкой Cat.#5 D и Cat.#6 X, а также защитной оболочкой для проводов. Эти компоненты обеспечивают надежные соединения данных на месте. Прекрасный выбор для промышленности — быстрый монтаж и максимальная универсальность.

Основные данные для заказа

Тип	HDC MBUS CL X/D 0.6/1.0	Версия	
Заказ №	2592680000	Локатор для обжимного инструмента	
GTIN (EAN)	4050118603781		
Кол.	1 ST		
Тип	HDC MBUS CT X/D 0.6/1.0	Версия	
Заказ №	2592650000	Обжимной инструмент для контактов	
GTIN (EAN)	4050118603774		
Кол.	1 ST		