

## HDC MBUS4 F AWG22-20



Полный ассортимент для универсальной прокладки кабелей передачи данных на месте: от специализированных инструментов до соединителей с кодировкой Cat.#5 D и Cat.#6 X, а также защитной оболочкой для проводов. Эти компоненты обеспечивают надежные соединения данных на месте. Прекрасный выбор для промышленности — быстрый монтаж и максимальная универсальность.

### Основные данные для заказа

Версия	Обжимной контакт
Заказ №	<a href="#">2565910000</a>
Тип	HDC MBUS4 F AWG22-20
GTIN (EAN)	4050118575460
Кол.	100 Штука

## HDC MBUS4 F AWG22-20

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

### Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS

Соответствовать

### Размеры и массы

Масса нетто

0.26 g

### Температуры

Предельная температура

-40 °C ... 90 °C

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS

Соответствует с исключением

Исключение из RoHS (если применимо/известно)

6c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

### Общие данные

Диаметр контакта, вилка Ø

1 mm

Длина снятия изоляции

4.5 mm

Вид соединения

Обжимное соединение

Измерительное соединение

MBUS

Поперечное сечение соединительного провода, макс.

0.5 mm<sup>2</sup>

Поперечное сечение соединительного провода, мин.

0.34 mm<sup>2</sup>

Поверхность

Золото

Циклы коммутации

≤ 100

Тип

Гнездо

Основной материал

Сплав медный

Серия

ModuPlug

Способ изготовления

круглый

Материал контакта

Сплав медный

### Общие данные

Поверхность контакта

позолоченный

Скорость передачи

100 Мбит/с

Номинальный ток

4 A

Циклы коммутации

≤ 100

Тип

Гнездо

### Классификации

ETIM 8.0

EC000796

ETIM 9.0

EC000796

ETIM 10.0

EC000796

ECLASS 14.0

27-44-02-04

ECLASS 15.0



27-44-02-04

**HDC MBUS4 F AWG22-20**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**



## HDC MBUS4 F AWG22-20

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

### Инструменты



Полный ассортимент для универсальной прокладки кабелей передачи данных на месте: от специализированных инструментов до соединителей с кодировкой Cat.#5 D и Cat.#6 X, а также защитной оболочкой для проводов. Эти компоненты обеспечивают надежные соединения данных на месте. Прекрасный выбор для промышленности — быстрый монтаж и максимальная универсальность.

### Основные данные для заказа

Тип	HDC MBUS CL X/D 0.6/1.0	Версия	
Заказ №	<a href="#">2592680000</a>	Локатор для обжимного инструмента	
GTIN (EAN)	4050118603781		
Кол.	1 ST		
Тип	HDC MBUS CT X/D 0.6/1.0	Версия	
Заказ №	<a href="#">2592650000</a>	Обжимной инструмент для контактов	
GTIN (EAN)	4050118603774		
Кол.	1 ST		