

HDC MBUS4 F AWG18

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Компактность

Новый двухполюсный шинный модуль чрезвычайно компактен и совместим как с мегабитными, так и с гигабитными вставками для данных. Он позволяет подключить 2 кабеля Gigabit Cat 6A (10 гигабит) к одному модулю.

Основные данные для заказа

Версия	Crimp contact
Заказ №	2565930000
Тип	HDC MBUS4 F AWG18
GTIN (EAN)	4050118575484
Кол.	100 Штука

HDC MBUS4 F AWG18

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Масса нетто 0 g

Температуры

Предельная температура -40 °C ... 90 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует с исключением

Исключение из RoHS (если применимо/известно) 6с

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

Общие данные

Диаметр контакта, вилка Ø	1 mm	Длина снятия изоляции	4.5 mm
Вид соединения	Обжимное соединение	Измерительное соединение	
Поперечное сечение соединительного провода, макс.	1 mm ²	Исполнение вставки	MBUS
Поверхность	Золото	Поперечное сечение соединительного провода, мин.	0.75 mm ²
Тип	Гнездо	Циклы коммутации	≥ 500
Серия	ModuPlug	Основной материал	Сплав медный
Материал контакта	Сплав медный	Способ изготовления	круглый

Общие данные

Поверхность контакта	позолоченный	Скорость передачи	100 Мбит/с
Номинальный ток	4 А	Циклы коммутации	≥ 500
Тип	Гнездо		

Классификации



ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-04
ECLASS 15.0	27-44-02-04		

HDC MBUS4 F AWG18

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Изображения

www.weidmueller.com



HDC MBUS4 F AWG18

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Инструменты



Компактность

Новый двухполюсный шинный модуль чрезвычайно компактен и совместим как с мегабитными, так и с гигабитными вставками для данных. Он позволяет подключить 2 кабеля Gigabit Cat 6A (10 гигабит) к одному модулю.

Основные данные для заказа

Тип	HDC MBUS CL X/D 0.6/1.0	Версия	
Заказ №	2592680000	Locator for crimping tool	
GTIN (EAN)	4050118603781		
Кол.	1 ST		
Тип	HDC MBUS CT X/D 0.6/1.0	Версия	
Заказ №	2592650000	Crimping tool for contacts	
GTIN (EAN)	4050118603774		
Кол.	1 ST		