

HDC MBUS8 F AWG26-24

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Компактность

Новый двухполюсный шинный модуль чрезвычайно компактен и совместим как с мегабитными, так и с гигабитными вставками для данных. Он позволяет подключить 2 кабеля Gigabit Cat 6A (10 гигабит) к одному модулю.

Основные данные для заказа

| | |
|------------|----------------------------|
| Версия | Crimp contact |
| Заказ № | 2565950000 |
| Тип | HDC MBUS8 F AWG26-24 |
| GTIN (EAN) | 4050118575804 |
| Кол. | 100 Штука |

HDC MBUS8 F AWG26-24

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Масса нетто 0 g

Температуры

Предельная температура -40 °C ... 90 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует с исключением

Исключение из RoHS (если применимо/известно) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

Общие данные

| | | | |
|---|----------------------|--|----------------------|
| Диаметр контакта, вилка Ø | 0.6 mm | Длина снятия изоляции | 4 mm |
| Вид соединения | Обжимное соединение | Измерительное соединение | |
| Поперечное сечение соединительного провода, макс. | 0.25 mm ² | Исполнение вставки | MBUS |
| Поверхность | Золото | Поперечное сечение соединительного провода, мин. | 0.14 mm ² |
| Тип | Гнездо | Циклы коммутации | ≥ 500 |
| Серия | ModuPlug | Основной материал | Сплав медный |
| Материал контакта | Сплав медный | Способ изготовления | круглый |

Общие данные

| | | | |
|----------------------|--------------|-------------------|-----------|
| Поверхность контакта | позолоченный | Скорость передачи | 10 Гбит/с |
| Номинальный ток | 0.5 A | Циклы коммутации | ≥ 500 |
| Тип | Гнездо | | |

Классификации



| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000796 | ETIM 9.0 | EC000796 |
| ETIM 10.0 | EC000796 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-04 | | |

HDC MBUS8 F AWG26-24

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения



HDC MBUS8 F AWG26-24

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Инструменты



Компактность

Новый двухполюсный шинный модуль чрезвычайно компактен и совместим как с мегабитными, так и с гигабитными вставками для данных. Он позволяет подключить 2 кабеля Gigabit Cat 6A (10 гигабит) к одному модулю.

Основные данные для заказа

| | | | |
|------------|----------------------------|----------------------------|--|
| Тип | HDC MBUS CL X/D 0.6/1.0 | Версия | |
| Заказ № | 2592680000 | Locator for crimping tool | |
| GTIN (EAN) | 4050118603781 | | |
| Кол. | 1 ST | | |
| Тип | HDC MBUS CT X/D 0.6/1.0 | Версия | |
| Заказ № | 2592650000 | Crimping tool for contacts | |
| GTIN (EAN) | 4050118603774 | | |
| Кол. | 1 ST | | |