# Справочный листок технических дан-

## HDC MBUS8 M AWG22



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







#### Компактность

Новый двухполюсный шинный модуль чрезвычайно компактен и совместим как с мегабитными, так и с гигабитными вставками для данных. Он позволяет подключить 2 кабеля Gigabit Cat 6A (10 гигабит) к одному модулю.

#### Основные данные для заказа

Версия	Crimp contact
Заказ №	<u>2565960000</u>
Тип	HDC MBUS8 M AWG22
GTIN (EAN)	4050118575811
Кол.	100 Штука

# Справочный листок технических данных

## Weidmüller **X**

### **HDC MBUS8 M AWG22**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

27-44-02-04

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Технические данные

**			
Community			
Сертификаты			
Сертификаты	CE		
ROHS	Соответствовать		
Размеры и массы			
Масса нетто	0 g		
Температуры			
Предельная температура	-40 °C 90 °C		
Экологическое соответствие	изделия		
Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключен	ием	
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6c		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
SCIP	6eabd5ae-2d6b-409e-8bd	f-87c27ee10e40	
Общие данные			
Диаметр контакта, вилка Ø	0.6 mm	Длина снятия изоляции	4 mm
диаметр контакта, вилка в	0.0 111111	Измерительное соединение	4111111
Вид соединения	Обжимное соединение	Исполнение вставки	MBUS
Поперечное сечение соединительного провода, макс.	0.34 mm <sup>2</sup>	Поверхность	Золото
Циклы коммутации	≥ 100	Тип	Штекер
Основной материал	Сплав медный	Серия	ModuPlug
Способ изготовления	круглый	Материал контакта	Сплав медный
Общие данные			
Поверхность контакта	позолоченный	Скорость передачи	10 Гбит/с
Номинальный ток	0.5 A	Циклы коммутации	≥ 100
Тип	Штекер		
—————————————————————————————————————			
-			
ETIM 6.0	EC000796	ETIM 7.0	EC000796
ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 9.0	27-44-02-04
ECLASS 9.1	27-44-02-04	ECLASS 10.0	27-44-02-04
ECLASS 11.0	27-44-02-04	ECLASS 12.0	27-44-02-04
FOLACC 10.0	27 44 02 04	FOLACC 140	27 44 02 04

ECLASS 13.0

ECLASS 15.0

Статус каталога / Изображения

ECLASS 14.0

27-44-02-04

27-44-02-04

# Справочный листок технических данных




#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### **HDC MBUS8 M AWG22**







# Справочный листок технических данных

## Weidmüller **3**

#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

**HDC MBUS8 M AWG22** 

### Инструменты



#### Компактность

Новый двухполюсный шинный модуль чрезвычайно компактен и совместим как с мегабитными, так и с гигабитными вставками для данных. Он позволяет подключить 2 кабеля Gigabit Cat 6A (10 гигабит) к одному модулю.

#### Основные данные для заказа

Тип	HDC MBUS CL X/D 0.6/1.0	Версия
Заказ №	<u>2592680000</u>	Locator for crimping tool
GTIN (EAN)	4050118603781	
Кол.	1 ST	
Тип	HDC MBUS CT X/D 0.6/1.0	Версия
Тип Заказ №	HDC MBUS CT X/D 0.6/1.0 2592650000	Версия Crimping tool for contacts
	, ,	
Заказ №	2592650000	