

HDC HP550 ABGH CR 1P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Защитный корпус изготовлен из стойкого к морской воде алюминия методом литья под давлением. Высокие стандарты водо- и пылезащиты, а также чрезвычайно высокая ударостойкость являются отличительными признаками корпусов данной серии. Современное двухэтапное покрытие поверхности обеспечивает многолетнюю надежность. Все винты, обжимные контакты и другие наружные детали принадлежностей изготовлены из коррозионностойкой нержавеющей стали.

Основные данные для заказа

Заказ №	2568530000
Тип	HDC HP550 ABGH CR 1P
GTIN (EAN)	4050118776638
Кол.	1 Штука

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



RoHS Соответствовать

Размеры и массы

Масса нетто 255 g

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Общие данные

Исполнение корпуса	Корпус для настенного монтажа	Класс пожаростойкости UL 94	None
Цветовой код	черный	Поверхность	Порошковое покрытие
Не содержит галогенов	false	Вид защиты	IP68, во вставленном состоянии

Общие данные

Цветовой код	черный	Поверхность	Порошковое покрытие
--------------	--------	-------------	---------------------

Важное примечание

Сведения об изделии В зависимости от предполагаемой эксплуатации значения внутренне генерируемого напряжения могут наложиться на рабочее напряжение и содержать соответствующие пики. Необходимо обеспечить, чтобы эти пиковые значения напряжения не превышали номинальное напряжение. Для сфер применения, не предусмотренных в этой спецификации, обращайтесь к нам.

Классификации

ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

HDC HP550 ABGH CR 1P

www.weidmueller.com

Аксессуары

Контакт обжимной



Обжим – это безопасное и надежное электрическое и механическое соединение провода и контакта. Идеальное обжимное соединение является газонепроницаемым и коррозионноустойчивым.

Основные данные для заказа

Тип	HDC HP 550 F 25	Версия
Заказ №	1220570000	HDC - вставка, Гнездо, Обжимное соединение, Типоразмер
GTIN (EAN)	4050118003840	установки: 550
Кол.	1 ST	
Тип	HDC HP 550 F 50	Версия
Заказ №	1177100000	HDC - вставка, Гнездо, Обжимное соединение, Типоразмер
GTIN (EAN)	4032248970919	установки: 550
Кол.	1 ST	
Тип	HDC HP 550 F 70	Версия
Заказ №	1268820000	HDC - вставка, Гнездо, Обжимное соединение, Типоразмер
GTIN (EAN)	4050118057584	установки: 550
Кол.	1 ST	
Тип	HDC HP 550 F 95	Версия
Заказ №	1079810000	HDC - вставка, Гнездо, Обжимное соединение, Типоразмер
GTIN (EAN)	4032248841707	установки: 550
Кол.	1 ST	
Тип	HDC HP 550 F 150	Версия
Заказ №	1079830000	HDC - вставка, Гнездо, Обжимное соединение, Типоразмер
GTIN (EAN)	4032248842018	установки: 550
Кол.	1 ST	
Тип	HDC HP 550 F 120	Версия
Заказ №	1079820000	HDC - вставка, Гнездо, Обжимное соединение, Типоразмер
GTIN (EAN)	4032248841806	установки: 550
Кол.	1 ST	
Тип	HDC HP 550 F 185	Версия
Заказ №	1079840000	HDC - вставка, Гнездо, Обжимное соединение, Типоразмер
GTIN (EAN)	4032248841905	установки: 550
Кол.	1 ST	
Тип	HDC HP 550 F 240	Версия
Заказ №	1120600000	HDC - вставка, Гнездо, Обжимное соединение, Типоразмер
GTIN (EAN)	4032248901609	установки: 550
Кол.	1 ST	