

HDC HP550 ABGH CR 1P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Защитный корпус изготовлен из стойкого к морской воде алюминия методом литья под давлением. Высокие стандарты водо- и пылезащиты, а также чрезвычайно высокая ударостойкость являются отличительными признаками корпусов данной серии. Современное двухэтапное покрытие поверхности обеспечивает многолетнюю надежность. Все винты, обжимные контакты и другие наружные детали принадлежностей изготовлены из коррозионно-стойкой нержавеющей стали.

Основные данные для заказа

Заказ №	2568530000
Тип	HDC HP550 ABGH CR 1P
GTIN (EAN)	4050118776638
Кол.	1 Штука

HDC HP550 ABGH CR 1P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Масса нетто 255 g

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения

REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Общие данные

Исполнение корпуса	Корпус для настенного монтажа	Класс пожаростойкости UL 94	None
Цветовой код	черный	Основной материал корпуса	Алюминиевое литье под давлением
Поверхность	Порошковое покрытие	Не содержит галогенов	false
Корпуса ЭМС	Да	Вид защиты	IP68, во вставленном состоянии

Общие данные

Цветовой код	черный	Поверхность	Порошковое покрытие
--------------	--------	-------------	---------------------

Важное примечание

Сведения об изделии В зависимости от предполагаемой эксплуатации значения внутренне генерируемого напряжения могут наложиться на рабочее напряжение и содержать соответствующие пики. Необходимо обеспечить, чтобы эти пиковые значения напряжения не превышали номинальное напряжение. Для сфер применения, не предусмотренных в этой спецификации, обращайтесь к нам.

Классификации

ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

HDC HP550 ABGH CR 1P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Контакт обжимной



Обжим – это безопасное и надежное электрическое и механическое соединение провода и контакта. Идеальное обжимное соединение является газонепроницаемым и коррозионноустойчивым.

Основные данные для заказа

Тип	HDC HP 550 F 25	Версия
Заказ №	1220570000	HDC - вставка, Гнездо, Обжимное соединение, Типоразмер
GTIN (EAN)	4050118003840	установки: 550
Кол.	1 ST	
Тип	HDC HP 550 F 50	Версия
Заказ №	1177100000	HDC - вставка, Гнездо, 3600 V, Обжимное соединение,
GTIN (EAN)	4032248970919	Типоразмер установки: 550
Кол.	1 ST	
Тип	HDC HP 550 F 70	Версия
Заказ №	1268820000	HDC - вставка, Гнездо, 3600 V, Обжимное соединение,
GTIN (EAN)	4050118057584	Типоразмер установки: 550
Кол.	1 ST	
Тип	HDC HP 550 F 95	Версия
Заказ №	1079810000	HDC - вставка, Гнездо, 3600 V, Обжимное соединение,
GTIN (EAN)	4032248841707	Типоразмер установки: 550
Кол.	1 ST	
Тип	HDC HP 550 F 150	Версия
Заказ №	1079830000	HDC - вставка, Гнездо, 3600 V, Обжимное соединение,
GTIN (EAN)	4032248842018	Типоразмер установки: 550
Кол.	1 ST	
Тип	HDC HP 550 F 120	Версия
Заказ №	1079820000	HDC - вставка, Гнездо, 3600 V, Обжимное соединение,
GTIN (EAN)	4032248841806	Типоразмер установки: 550
Кол.	1 ST	
Тип	HDC HP 550 F 185	Версия
Заказ №	1079840000	HDC - вставка, Гнездо, 3600 V, Обжимное соединение,
GTIN (EAN)	4032248841905	Типоразмер установки: 550
Кол.	1 ST	
Тип	HDC HP 550 F 240	Версия
Заказ №	1120600000	HDC - вставка, Гнездо, 3600 V, Обжимное соединение,
GTIN (EAN)	4032248901609	Типоразмер установки: 550
Кол.	1 ST	