

HDC HP550 STGH CR 1P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Защитный корпус изготовлен из стойкого к морской воде алюминия методом литья под давлением. Высокие стандарты водо- и пылезащиты, а также чрезвычайно высокая ударостойкость являются отличительными признаками корпусов данной серии. Современное двухэтапное покрытие поверхности обеспечивает многолетнюю надежность. Все винты, обжимные контакты и другие наружные детали принадлежностей изготовлены из коррозионно-стойкой нержавеющей стали.

Основные данные для заказа

Заказ №	2568600000
Тип	HDC HP550 STGH CR 1P
GTIN (EAN)	4050118776621
Кол.	1 Штука

HDC HP550 STGH CR 1P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



Размеры и массы

Масса нетто 431 g

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Общие данные

Исполнение корпуса	Корпус для настенного монтажа	Класс пожаростойкости UL 94	None
Цветовой код	черный	Основной материал корпуса	Алюминиевое литье под давлением
Поверхность	Порошковое покрытие	Не содержит галогенов	false
Корпуса ЭМС	Да	Вид защиты	IP68, во вставленном состоянии

Общие данные

Цветовой код черный Поверхность Порошковое покрытие

Важное примечание

Сведения об изделии В зависимости от предполагаемой эксплуатации значения внутренне генерируемого напряжения могут накладываться на рабочее напряжение и содержать соответствующие пики. Необходимо обеспечить, чтобы эти пиковые значения напряжения не превышали номинальное напряжение. Для сфер применения, не предусмотренных в этой спецификации, обращайтесь к нам.

Классификации

ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

HDC HP550 STGH CR 1P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения



HDC HP550 STGH CR 1P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Контакт обжимной



Обжим – это безопасное и надежное электрическое и механическое соединение провода и контакта. Идеальное обжимное соединение является газонепроницаемым и коррозионноустойчивым.

Основные данные для заказа

Тип	HDC HP 550 M 25	Версия
Заказ №	1220580000	HDC - вставка, Штекер, 3600 V, Обжимное соединение,
GTIN (EAN)	4050118003857	Типоразмер установки: 550
Кол.	1 ST	
Тип	HDC HP 550 M 50	Версия
Заказ №	1157800000	HDC - вставка, Штекер, 3600 V, Обжимное соединение,
GTIN (EAN)	4032248945337	Типоразмер установки: 550
Кол.	1 ST	
Тип	HDC HP 550 M 70	Версия
Заказ №	1268810000	HDC - вставка, Штекер, 3600 V, Обжимное соединение,
GTIN (EAN)	4050118057720	Типоразмер установки: 550
Кол.	1 ST	
Тип	HDC HP 550 M 95	Версия
Заказ №	1079790000	HDC - вставка, Штекер, 3600 V, Обжимное соединение,
GTIN (EAN)	4032248841653	Типоразмер установки: 550
Кол.	1 ST	
Тип	HDC HP 550 M 120	Версия
Заказ №	1079780000	HDC - вставка, Штекер, 3600 V, Обжимное соединение,
GTIN (EAN)	4032248841899	Типоразмер установки: 550
Кол.	1 ST	
Тип	HDC HP 550 M 150	Версия
Заказ №	1119110000	HDC - вставка, Штекер, 3600 V, Обжимное соединение,
GTIN (EAN)	4032248900367	Типоразмер установки: 550
Кол.	1 ST	
Тип	HDC HP 550 M 185	Версия
Заказ №	1120580000	HDC - вставка, Штекер, 3600 V, Обжимное соединение,
GTIN (EAN)	4032248901821	Типоразмер установки: 550
Кол.	1 ST	
Тип	HDC HP 550 M 240	Версия
Заказ №	1120590000	HDC - вставка, Штекер, 3600 V, Обжимное соединение,
GTIN (EAN)	4032248901739	Типоразмер установки: 550
Кол.	1 ST	