Справочный листок технических дан-





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия





Для обеспечения долговечной надежной посадки на монтажной рейке и предотвращения смещения Weidmüller предлагает концевые стопоры. Доступны винтовые и безвинтовые исполнения. На концевых стопорах предусмотрена возможность для маркировки, а также групповой маркировки и крепление для тестового разъема.

Основные данные для заказа

	<u>'</u>
Версия	Серия А, Концевой стопор
Заказ №	<u>2570240000</u>
Тип	AEB 35 SCL/1 VO DL
GTIN (EAN)	4050118580259
Кол.	50 Штука

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты				
ROHS	Соответствовать			
Размеры и массы				
	22.5		1 107:	
Глубина	36.5 mm	Глубина (дюймов)	1.437 inch	
Глубина с DIN-рейкой	37 mm	Высота	52.6 mm	
Высота (в дюймах)	2.0709 inch	Ширина	6 mm	
Ширина (в дюймах)	0.2362 inch	Масса нетто	6.09 g	
Температуры				
Температура хранения	-25 °C55 °C	Температура окружающей среды	-5 °C40 °C	
Температура при длительном	130 °C	темпоратура окружающей ороды	5 0 10 0	
использовании, макс.				
Экологическое соответствие	изделия			
Communication Dallic	Caaraaran (a. 600 mayana)			
Состояние соответствия RoHS REACH SVHC	Соответствует без исключения Het SVHC выше 0.1 wt%			
REACH SVHC	Het SVHC Bulle U, I Wt%	0		
Дополнительные технически	е данные			
Вид монтажа	зафиксированный	Блокировка	безвинтовое	
	оцфиксированный	Блокировка	осовинтовос	
Общие сведения				
Укомплектованная монтажная рейка	TS 35			
Параметры системы				
Укомплектованная монтажная рейка	TS 35			
 Характеристики материала				
Основной материал	Материал Wemid	Цветовой код	Темно-бежевый	
Класс пожаростойкости UL 94	V-0			
Классификации				
	5 0004044			
ETIM 6.0	EC001041	ETIM 7.0	EC001041	
ETIM 8.0	EC001041	ETIM 9.0	EC001041	
ETIM 10.0	EC001041	ECLASS 9.0	27-14-11-35	
ECLASS 9.1	27-14-11-35	ECLASS 10.0	27-14-11-35	
ECLASS 11.0	27-14-11-35	ECLASS 12.0	27-14-11-35	
ECLASS 13.0	27-25-03-02	ECLASS 14.0	27-25-03-02	
ECLASS 15.0	27-25-03-02			

Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных



Изображения



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Отвертка для винтов со шлицем



Отвертка, изолированная согласно VDE, для работ на деталях, находящихся под напряжением до 1000 В АС и 1500 В DC, DIN EN 60900, IEC 900. Безопасность проверена - "GS", поштучный контроль. Лезвие из высоколегированной хромомолибденованадиевой стали, закаленное по всему объему, вороненое.

Основные данные для заказа

Тип SDIS SLIM 0.6X3.5X100 Заказ № <u>2749610000</u> GTIN (EAN) 4050118896350 Кол. 1 ST

Сборочный инструмент, Ширина лезвия (В): 3.5 mm, Длина лезвия: 100 mm, Толщина лезвия (А): 0.6 mm

Дата создания 28.11.2025 11:06:51 МЕZ

Статус каталога / Изображения