VT-TM 1/18 HF-V0



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Основные данные для заказа

Версия	, Гильза х 5.3 mm, Полиэстер, Термопластичный полиуретан (TPU), Цветовой код: желтый, про- зрачный, Наружный диаметр провода: 2.5 - 5 mm
Заказ №	<u>2571300000</u>
Тип	VT-TM 1/18 HF-V0
GTIN (EAN)	4050118608380
Кол.	200 Штука





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

EC001530

EC001530

27-40-04-01

27-40-04-01

27-28-11-02

27-28-11-02

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты			
ROHS	Соответствовать		
	COCIDOTOLDODATA		
Размеры и массы			-
Глубина	8.2 mm	Глубина (дюймов)	0.3228 inch
Высота	18 mm	Высота (в дюймах)	0.7087 inch
Ширина	5.3 mm	Ширина (в дюймах)	0.2087 inch
Масса нетто	0.21 g		
Температуры			
Температурный диапазон вставки	-3090 °C		
Экологическое соответстви	е изделия		
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключ	Д ШИД	
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0.1 wt%	епии	
Галогены	Нет	Поперечное сечение соединительного провода, макс.	o 1.5 mm²
Поперечное сечение соединительног провода, мин.	o 0.5 mm²	Наружный диаметр провода, макс.	5 mm
Наружный диаметр провода, мин.	2.5 mm	Наружный диаметр провода	2.5 - 5 mm
Сечение соединительного провода	0.5 - 1.5 mm ²		
Общие данные			
Вид печати	Чистый	Ширина	5.3 mm
 Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Температурный диапазон, макс	90 °C
Температурный диапазон, мин.	-30 °C	Цветовой код	желтый, прозрачный
Галогены	Нет	Основной материал	Полиэстер, Термопластичный полиуретан (TPU)
Напечатанные символы	без	Рекомендованные отрасли промышленности	Транспорт, Производственное оборудование
	00 0000		-

Лата созлания	28	11	2025	05:38:2	8 MF7

Температурный диапазон вставки

Классификации

ETIM 6.0

ETIM 8.0

ETIM 10.0

ECLASS 9.1

ECLASS 11.0

ECLASS 13.0

ECLASS 15.0

-30...90 °C

EC001530

EC001530

EC001530

27-40-04-01

27-28-11-02

27-28-11-02

27-28-11-02

Статус каталога / Изображения

ETIM 7.0

ETIM 9.0

ECLASS 9.0

ECLASS 10.0

ECLASS 12.0

ECLASS 14.0

VT-TM 1/18 HF-V0



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Чистый



ТМ-І является признанным и официально зарегистрированным типом маркировочных элементов для систем организации движения транспортных потоков. Предлагаются различные варианты длины шильдиков для индивидуальной маркировки с использованием длинных строк символов. Удобство отделения и установки благодаря полю маркировочного элемента проекта. Возможность предварительного крепления гильзовых держателей и подгонки шильдиков обеспечивает универсальность использования.

Специальная форма TM-I облегчает сборку и гарантирует надежное крепление. Совместимость с целым рядом доступных для приобретения гильзовых держателей. Благодаря формату MultiCard шильдики можно быстро и удобно распечатывать с помощью принтеров PrintJet CONNECT или плоттера, либо заполнять фломастером STI.

- Удобство отделения и установки благодаря полю маркировочного элемента проекта.
- Признанный и официально зарегистрированный маркировочный элемент для систем организации движения транспортных потоков.
- Возможность предварительного крепления гильзовых держателей и подгонки шильдиков обеспечивает универсальность использования.
- Не подходит для заполнения карандашом P-lnk или фломастером STI в сочетании с гильзовыми держателями CLI Т.Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

Основные данные для заказа

000	но данные дли сан	1000
Тип	TM-I 18 MC NE WS	Версия
Заказ №	<u>1718431044</u>	TM-I, Вставные маркировочные элементы, 1.5 - 22 mm, 18 x 4 mm,
GTIN (EAN)	4008190349011	белый
Кол.	320 ST	
Тип	TM-I 18 MC NE GE	Версия
Заказ №	<u>1718431687</u>	TM-I, Вставные маркировочные элементы, 1.5 - 22 mm, 18 x 4 mm,
GTIN (EAN)	4008190349028	желтый
Кол.	320 ST	
Тип	TM-I 18 MC NE RT	Версия
Заказ №	<u>1718431686</u>	ТМ-I, Вставные маркировочные элементы, 1.5 - 22 mm, 18 x 4 mm,
GTIN (EAN)	4008190397449	красный
Кол.	320 ST	
Тип	TM-I 18 MC NE GN	Версия
Заказ №	<u>1718431688</u>	ТМ-I, Вставные маркировочные элементы, 1.5 - 22 mm, 18 x 4 mm,
GTIN (EAN)	4008190398699	зеленый
Кол.	320 ST	
Тип	VT-TM-I 18 MC NE WS	Версия
Заказ №	<u>1714101044</u>	ТМ-I, Вставные маркировочные элементы, 1.3 - 35 mm, 18 x 4 mm,
GTIN (EAN)	4008190332518	белый
Кол.	640 ST	
	_	

Дата создания 28.11.2025 05:38:28 МЕZ

VT-TM 1/18 HF-V0



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	VT-TM-I 18 MC NE GE	Версия
Заказ №	<u>1714101687</u>	TM-I, Вставные маркировочные элементы, 1.3 - 35 mm, 18 x 4 mm,
GTIN (EAN)	4008190332532	желтый
Кол.	640 ST	
Тип	VT-TM-I 18 MC NE RT	Версия
Заказ №	<u>1714101686</u>	TM-I, Вставные маркировочные элементы, 1.3 - 35 mm, 18 x 4 mm,
GTIN (EAN)	4008190332525	красный
Кол.	640 ST	
Тип	VT-TM-I 18 MC NE BL	Версия
Заказ №	<u>1714101693</u>	ТМ-I, Вставные маркировочные элементы, 1.3 - 35 mm, 18 x 4 mm,
GTIN (EAN)	4008190332556	синий
Кол.	640 ST	
Тип	VT-TM-I 18 MC NE GN	Версия
Заказ №	<u>1714101688</u>	TM-I, Вставные маркировочные элементы, 1.3 - 35 mm, 18 x 4 mm,
GTIN (EAN)	4008190332549	зеленый
Кол.	640 ST	
Тип	VT-TM-I 18 MC NE OR	Версия
Заказ №	<u>1714101690</u>	ТМ-I, Вставные маркировочные элементы, 1.3 - 35 mm, 18 x 4 mm,
GTIN (EAN)	4008190368623	оранжевый
Кол.	640 ST	
Тип	VT-TM-I 18 MC NE GR	Версия
Заказ №	<u>1798060000</u>	ТМ-I, Вставные маркировочные элементы, 2.5 - 35 mm, 18 x 4 mm,
GTIN (EAN)	4032248241040	серый
Кол.	640 ST	

TM-I 15



Надежность техпроцесса: TM-I
Вставные этикетки TM-I имеют направляющий
лепесток, позволяющий удобно вставлять их в
прозрачные втулки типа TM. После того как этикетка
окажется на месте, лепесток отламывается в заранее
определенной точке перелома. Затем готовые
втулки можно легко устанавливать на провода.
Ваши преимущества: возможность эффективной
предварительной сборки большого количества
элементов за одну операцию.

Основные данные для заказа

Тип	TM-I 15 MM WS	Версия
Заказ №	2005450000	TM-I, Вставные маркировочные элементы, 1.3 - 35 mm, 15 x 4 mm,
GTIN (EAN)	4050118390346	белый
Кол.	2000 ST	
Тип	TM-I 15 MM GE	Версия
Заказ №	2005580000	TM-I, Вставные маркировочные элементы, 1.3 - 35 mm, 15 x 4 mm,
GTIN (EAN)	4050118390353	желтый
Кол.	2000 ST	
Тип	TM-I 15 MM RT	Версия
Заказ №	2005760000	TM-I, Вставные маркировочные элементы, 1.3 - 35 mm, 15 x 4 mm,
GTIN (EAN)	4050118390360	красный
Кол.	2000 ST	





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	TM-I 15 MM BL	Версия
Заказ №	2005910000	TM-I, Вставные маркировочные элементы, 1.3 - 35 mm, 15 x 4 mm,
GTIN (EAN)	4050118390285	синий
Кол.	2000 ST	