


ES EPG 60 ISO 10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 300 mm^2
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 270°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB
- Литий-ионный аккумулятор с индикатором состояния заряда: 18 В, 2 Ач

Основные данные для заказа

Версия	Матрица-вставка для обжимного инструмента, 10 mm^2 , Овальный обжим
Заказ №	2577940000
Тип	ES EPG 60 ISO 10
GTIN (EAN)	4050118590647
Кол.	1 Штука

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	22 mm	Глубина (дюймов)	0.8661 inch
Высота	42 mm	Высота (в дюймах)	1.6535 inch
Ширина	42 mm	Ширина (в дюймах)	1.6535 inch
Масса нетто	25 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Обжимные вставки

Ширина обжима	7 mm	Сечение медного провода для обжима	10
Ширина обжима в мм	7		

Описание контактов

Вид контакта	изолированный соединитель	Поперечное сечение провода, макс., AWG	8
Поперечное сечение провода, мин., AWG	8	Диапазон обжимаемых проводников, макс.	10 mm ²

Характеристики инструмента — обжим

Вид/профиль обжима	Овальный обжим
Сечение кабельного наконечника	номин.

Классификации

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

Аксессуары

Обжимные кабельные наконечники



Изолированный кабельный разъем ПВХ или PC/PA

- Стандартные конструкции
- Без пайки
- С конической вводной воронкой, за исключением соединительного разъема

Основные данные для заказа

Тип	KQI-M10/-10	Версия
Заказ №	1492470000	Кабельный наконечник,Изолированный кабельный соединитель,10
GTIN (EAN)	4050118302233	mm ² ,10 mm ² - 10 mm ²
Кол.	50 ST	
Тип	KQI-M10/-16	Версия
Заказ №	1492510000	Кабельный наконечник,Изолированный кабельный соединитель,16
GTIN (EAN)	4050118302288	mm ² ,16 mm ² - 16 mm ²
Кол.	50 ST	
Тип	KQI-M5/-10	Версия
Заказ №	1492430000	Кабельный наконечник,Изолированный кабельный соединитель,10
GTIN (EAN)	4050118302349	mm ² ,10 mm ² - 10 mm ²
Кол.	50 ST	
Тип	KQI-M6/-10	Версия
Заказ №	1492440000	Кабельный наконечник,Изолированный кабельный соединитель,10
GTIN (EAN)	4050118302356	mm ² ,10 mm ² - 10 mm ²
Кол.	50 ST	
Тип	KQI-M8/-10	Версия
Заказ №	1492450000	Кабельный наконечник,Изолированный кабельный соединитель,10
GTIN (EAN)	4050118302226	mm ² ,10 mm ² - 10 mm ²
Кол.	50 ST	

Вильчатые кабельные наконечники



Изолированный вилочный кабельный разъем из ПВХ или PC/PA

- Стандартные конструкции
- Без пайки
- С конической вводной воронкой

Основные данные для заказа

Тип	KQIG-M5/-10	Версия
Заказ №	1491330000	Кабельный наконечник,Изолированный кабельный соединитель,10
GTIN (EAN)	4050118301335	mm ² ,10 mm ² - 10 mm ²
Кол.	50 ST	

Аксессуары

Тип	KQIG-M6/-10	Версия
Заказ №	1491340000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 10
GTIN (EAN)	4050118301304	mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
Кол.	50 ST	

Штырьковые кабельные наконечники



Изолированный разъем кабельных контактов из ПВХ

или PC/PA

- Стандартные конструкции
- Без пайки
- С конической вводной воронкой

Основные данные для заказа

Тип	KSI/-10	Версия
Заказ №	1491430000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 10
GTIN (EAN)	4050118301403	mm ² , 10 mm ²
Кол.	50 ST	