

**ES EPG 60 ISO 10**


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 300 мм<sup>2</sup>
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 270°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB
- Литий-ионный аккумулятор с индикатором состояния заряда: 18 В, 2 Ач

**Основные данные для заказа**

Версия	Матрица-вставка для обжимного инструмента, 10mm <sup>2</sup> , Овальный обжим
Заказ №	<a href="#">2577940000</a>
Тип	ES EPG 60 ISO 10
GTIN (EAN)	4050118590647
Кол.	1 Штука

**Технические данные**

**Размеры и массы**

Глубина	22 mm	Глубина (дюймов)	0.8661 inch
Высота	42 mm	Высота (в дюймах)	1.6535 inch
Ширина	42 mm	Ширина (в дюймах)	1.6535 inch
Масса нетто	25 g		

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

**Обжимные вставки**

Ширина обжима	7 mm	Сечение медного провода для обжима	10
Ширина обжима в мм	7		

**Описание контактов**

Вид контакта	изолированный соединитель	Поперечное сечение провода, макс., AWG	8
Поперечное сечение провода, мин., AWG	8	Диапазон обжимаемых проводников, макс.	10 mm <sup>2</sup>

**Характеристики инструмента — обжим**

Вид/профиль обжима	Овальный обжим		
Сечение кабельного наконечника	номин.		10 mm <sup>2</sup>

**Классификации**

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

## ES EPG 60 ISO 10

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

### Обжимные кабельные наконечники



Изолированный кабельный разъем ПВХ или PC/PA

- Стандартные конструкции
- Без пайки
- С конической вводной воронкой, за исключением соединительного разъема

### Основные данные для заказа

Тип	KQI-M10/-10	Версия
Заказ №	<a href="#">1492470000</a>	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 10
GTIN (EAN)	4050118302233	mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup>
Кол.	50 ST	
Тип	KQI-M10/-16	Версия
Заказ №	<a href="#">1492510000</a>	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 16
GTIN (EAN)	4050118302288	mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup>
Кол.	50 ST	
Тип	KQI-M5/-10	Версия
Заказ №	<a href="#">1492430000</a>	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 10
GTIN (EAN)	4050118302349	mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup>
Кол.	50 ST	
Тип	KQI-M6/-10	Версия
Заказ №	<a href="#">1492440000</a>	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 10
GTIN (EAN)	4050118302356	mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup>
Кол.	50 ST	
Тип	KQI-M8/-10	Версия
Заказ №	<a href="#">1492450000</a>	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 10
GTIN (EAN)	4050118302226	mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup>
Кол.	50 ST	

### Вилчатые кабельные наконечники



Изолированный вилочный кабельный разъем из ПВХ или PC/PA

- Стандартные конструкции
- Без пайки
- С конической вводной воронкой

### Основные данные для заказа

Тип	KQIG-M5/-10	Версия
Заказ №	<a href="#">1491330000</a>	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 10
GTIN (EAN)	4050118301335	mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup>
Кол.	50 ST	

## ES EPG 60 ISO 10

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

Тип	KQIG-M6/-10	Версия
Заказ №	<a href="#">1491340000</a>	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 10
GTIN (EAN)	4050118301304	mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup>
Кол.	50 ST	

## Штырьковые кабельные наконечники



Изолированный разъем кабельных контактов из ПВХ или PC/PA

- Стандартные конструкции
- Без пайки
- С конической вводной воронкой

## Основные данные для заказа

Тип	KSI/-10	Версия
Заказ №	<a href="#">1491430000</a>	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 10
GTIN (EAN)	4050118301403	mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup>
Кол.	50 ST	