

ES EPG 60 ISO 16


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 300 мм²
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 270°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB
- Литий-ионный аккумулятор с индикатором состояния заряда: 18 В, 2 Ач

Основные данные для заказа

Версия	16mm ² , Овальный обжим
Заказ №	2577950000
Тип	ES EPG 60 ISO 16
GTIN (EAN)	4050118590630
Кол.	1 Штука

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	22 mm	Глубина (дюймов)	0.8661 inch
Высота	42 mm	Высота (в дюймах)	1.6535 inch
Ширина	42 mm	Ширина (в дюймах)	1.6535 inch
Масса нетто	25 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Обжимные вставки

Ширина обжима	7 mm	Сечение медного провода для обжима	16
Ширина обжима в мм	7		

Описание контактов

Вид контакта	изолированный соединитель	Поперечное сечение провода, макс., AWG	6
Поперечное сечение провода, мин., AWG	6	Диапазон обжимаемых проводников, макс.	16 mm ²

Характеристики инструмента — обжим

Вид/профиль обжима	Овальный обжим		
Сечение кабельного наконечника	номин.		16 mm ²

Классификации

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

ES EPG 60 ISO 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Обжимные кабельные наконечники



Изолированный кабельный разъем ПВХ или PC/PA

- Стандартные конструкции
- Без пайки
- С конической вводной воронкой, за исключением соединительного разъема

Основные данные для заказа

Тип	KQI-M10/-16	Версия
Заказ №	1492510000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 16
GTIN (EAN)	4050118302288	mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
Кол.	50 ST	
Тип	KQI-M5/-16	Версия
Заказ №	1492480000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 16
GTIN (EAN)	4050118302196	mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
Кол.	50 ST	
Тип	KQI-M6/-16	Версия
Заказ №	1492490000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 16
GTIN (EAN)	4050118302455	mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
Кол.	50 ST	
Тип	KQI-M8/-16	Версия
Заказ №	1492500000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 16
GTIN (EAN)	4050118302516	mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
Кол.	50 ST	

Вилчатые кабельные наконечники



Изолированный вилочный кабельный разъем из ПВХ или PC/PA

- Стандартные конструкции
- Без пайки
- С конической вводной воронкой

Основные данные для заказа

Тип	KQIG-M6/-16	Версия
Заказ №	1491350000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 16
GTIN (EAN)	4050118300987	mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
Кол.	50 ST	
Тип	KQIG-M8/-16	Версия
Заказ №	1491360000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 16
GTIN (EAN)	4050118301601	mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
Кол.	50 ST	

ES EPG 60 ISO 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Штырьковые кабельные наконечники



Изолированный разъем кабельных контактов из ПВХ
или PC/PA

- Стандартные конструкции
- Без пайки
- С конической вводной воронкой

Основные данные для заказа

Тип	KSI/-16	Версия	
Заказ №	1491440000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 16	
GTIN (EAN)	4050118301427	mm ² , 16 mm ²	
Кол.	50 ST		