



CRIMPFIX R VARIO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



- Для автоматической зачистки и обжима
- Эффективная и оперативная обработка
- Легко адаптируется к нужному диапазону сечений
- Зачистка и обжим в один приём
- Обработка рукавов или контактов других производителей может привести к поломке и дефектам оборудования!

Основные данные для заказа

Версия	Automatic stripper and crimper
Заказ №	2580000000
Тип	CRIMPFIX R VARIO
GTIN (EAN)	4050118605846
Кол.	1 Штука



CRIMPFIX R VARIO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



RoHS

Соответствовать

Размеры и массы

Глубина	485 mm	Глубина (дюймов)	19.0944 inch
Высота	565 mm	Высота (в дюймах)	22.2441 inch
Ширина	335 mm	Ширина (в дюймах)	13.189 inch
Масса нетто	25265 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d2df479e-2b79-4e98-adc7-b03577df98ae

Автоматы для снятия изоляции и обжима проводов

Диапазон проводников для снятия изоляции	0,5-2,5 mm ² (~AWG 20-14)	Привод	Электропневматический
Продолжительность цикла	ок. 2 с	Обжим	Трапецидальный
Кабельные наконечники для проводов с сечением, макс.	2.5 mm ²	Кабельные наконечники для проводов с сечением, мин.	0.5 mm ²
Длина обжима	8/10 mm	Расходные материалы	Кабельные наконечники, упаковка в ленте
Длина кабельного наконечника	14/16 mm	Подключение сжатого воздуха	5-5,5 бар
Длина ввода, мин.	27 mm	Электрическое подключение	100-240 В / 50/60 Гц / 16 ВА

Классификации

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		



CRIMPFIX R VARIO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Принадлежности / запасные части



- Для автоматической зачистки и обжима
- Эффективная и оперативная обработка
- Легко адаптируется к нужному диапазону сечений
- Зачистка и обжим в один приём
- Обработка рукавов или контактов других производителей может привести к поломке и дефектам оборудования!

Основные данные для заказа

Тип	AIMESA CF U/L/LS SK TIN	Версия
Заказ №	1283530000	Автоматические машины, Заменяемая деталь
GTIN (EAN)	4050118073676	
Кол.	1 ST	

Автоматические аппараты



- Для автоматической зачистки и обжима
- Эффективная и оперативная обработка
- Легко адаптируется к нужному диапазону сечений
- Зачистка и обжим в один приём
- Обработка рукавов или контактов других производителей может привести к поломке и дефектам оборудования!

Основные данные для заказа

Тип	CRIMPFIX R VARIO PZ3	Версия
Заказ №	2912420000	Автоматические машины, Автомат для снятия изоляции и обжима
GTIN (EAN)	4099986535992	
Кол.	1 ST	

Принадлежности / запасные части



- Для автоматической зачистки и обжима
- Эффективная и оперативная обработка
- Легко адаптируется к нужному диапазону сечений
- Зачистка и обжим в один приём
- Обработка рукавов или контактов других производителей может привести к поломке и дефектам оборудования!

Основные данные для заказа

Тип	FESA CF L/LS V2	Версия
Заказ №	1454790000	Автоматические машины, Заменяемая деталь
GTIN (EAN)	4050118260779	
Кол.	1 ST	