

## CRIMPFIX R VARIO



- Для автоматической зачистки и обжима
- Эффективная и оперативная обработка
- Легко адаптируется к нужному диапазону сечений
- Зачистка и обжим в один приём
- Обработка рукавов или контактов других производителей может привести к поломке и дефектам оборудования!

### Основные данные для заказа

Версия	Automatic stripper and crimper
Заказ №	<a href="#">2580000000</a>
Тип	CRIMPFIX R VARIO
GTIN (EAN)	4050118605846
Кол.	1 Штука

**CRIMPFIX R VARIO**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные**

**Сертификаты**

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

**Размеры и массы**

Глубина	485 mm	Глубина (дюймов)	19.0944 inch
Высота	565 mm	Высота (в дюймах)	22.2441 inch
Ширина	335 mm	Ширина (в дюймах)	13.189 inch
Масса нетто	25265 g		

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d2df479e-2b79-4e98-adc7-b03577df98ae

**Автоматы для снятия изоляции и обжима проводов**

Диапазон проводников для снятия изоляции	0,5-2,5 мм <sup>2</sup> (~ AWG 20-14)	Привод	Электропневматический
Продолжительность цикла	ок. 2 с	Обжим	Трапецидальный
Кабельные наконечники для проводов с сечением, макс.	2.5 мм <sup>2</sup>	Кабельные наконечники для проводов с сечением, мин.	0.5 мм <sup>2</sup>
Длина обжима	8/10 мм	Расходные материалы	Кабельные наконечники, упаковка в ленте
Длина кабельного наконечника	14/16 мм	Подключение сжатого воздуха	5-5,5 бар
Длина ввода, мин.	27 мм	Электрическое подключение	100-240 В / 50/60 Гц / 16 VA

**Классификации**

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		

## CRIMPFIX R VARIO

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

### Принадлежности / запасные части



- Для автоматической зачистки и обжима
- Эффективная и оперативная обработка
- Легко адаптируется к нужному диапазону сечений
- Зачистка и обжим в один приём
- Обработка рукавов или контактов других производителей может привести к поломке и дефектам оборудования!

### Основные данные для заказа

Тип	AIMESA CF U/LS SK TIN	Версия	
Заказ №	<a href="#">1283530000</a>	Автоматические машины, Заменяемая деталь	
GTIN (EAN)	4050118073676		
Кол.	1 ST		

### Автоматические аппараты



- Для автоматической зачистки и обжима
- Эффективная и оперативная обработка
- Легко адаптируется к нужному диапазону сечений
- Зачистка и обжим в один приём
- Обработка рукавов или контактов других производителей может привести к поломке и дефектам оборудования!

### Основные данные для заказа

Тип	CRIMPFIX R VARIO PZ3	Версия	
Заказ №	<a href="#">2912420000</a>	Автоматические машины, Автомат для снятия изоляции и обжима	
GTIN (EAN)	4099986535992		
Кол.	1 ST		

### Принадлежности / запасные части



- Для автоматической зачистки и обжима
- Эффективная и оперативная обработка
- Легко адаптируется к нужному диапазону сечений
- Зачистка и обжим в один приём
- Обработка рукавов или контактов других производителей может привести к поломке и дефектам оборудования!

### Основные данные для заказа

Тип	FESA CF L/LS V2	Версия	
Заказ №	<a href="#">1454790000</a>	Автоматические машины, Заменяемая деталь	
GTIN (EAN)	4050118260779		
Кол.	1 ST		