
Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com






Собранные провода ІЕ

Основные данные для заказа

Версия	Кабель USB, USB A 3.0, USB A 3.0, ПВХ, 1.8 m
Заказ №	<u>2581730018</u>
Тип	IE-USB-3.0-A-A-1.8M
GTIN (EAN)	4050118650099
Кол.	1 Штука

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертифи	ікаты
---------	-------

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Длина	1.8 m	Длина (в дюймах)	70.8661 inch
Масса нетто	87 a		

Температуры

Температура хранения	Рабочая температура	-15 °C80 °C
Температура монтажа		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

РВ46 Общие технические данные

Поверхность контакта Золото поверх никеля

Технические характеристики кабеля

Цвет оболочки синий

Вилка левосторонняя

Штекер левый

USB A 3.0, IP20,
штыревой контакт,
прямой, штекер,
Пластмасса,
экранированный

Вилка правосторонняя

Штекер правый USB A 3.0, IP20, штыревой контакт, прямой, штекер, Пластмасса, экранированный

Конструкция кабеля

Цвет оболочки	синий	Сечение	4*AWG30 + 2*AWG30 +
•			2*AWG20 (Power)
Диаметр оболочки, макс.	5.65 mm	 Диаметр оболочки, мин.	5.35 mm
Материал оболочки	ПВХ		

Классификации

ETIM 6.0	EC001408	ETIM 7.0	EC001408
ETIM 8.0	EC001408	ETIM 9.0	EC001408

Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

ETIM 10.0	EC001408	ECLASS 9.0	27-06-20-11
ECLASS 9.1	27-06-90-90	ECLASS 10.0	27-06-01-06
ECLASS 11.0	27-06-01-06	ECLASS 12.0	27-06-01-06
ECLASS 13.0	27-06-01-06	ECLASS 14.0	27-06-01-06
ECLASS 15.0	27-06-01-06		