

IE-USB-3.0-A-A-1.8M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Собранные провода IE

Основные данные для заказа

Версия	Кабель USB, USB A 3.0, USB A 3.0, ПВХ, 1.8 м
Заказ №	2581730018
Тип	IE-USB-3.0-A-A-1.8M
GTIN (EAN)	4050118650099
Кол.	1 Штука

IE-USB-3.0-A-A-1.8M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Длина	1.8 m	Длина (в дюймах)	70.8661 inch
Масса нетто	87 g		

Температуры

Температура хранения	Рабочая температура	-15 °C...80 °C
Температура монтажа		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

PB46 Общие технические данные

Поверхность контакта	Золото поверх никеля
----------------------	----------------------

Технические характеристики кабеля

Цвет оболочки	синий
---------------	-------

Вилка левосторонняя

Штекер левый	USB A 3.0, IP20, штыревой контакт, прямой, штекер, Пластмасса, экранированный
--------------	-------------------------------------------------------------------------------

Вилка правосторонняя

Штекер правый	USB A 3.0, IP20, штыревой контакт, прямой, штекер, Пластмасса, экранированный
---------------	-------------------------------------------------------------------------------

Конструкция кабеля

Цвет оболочки	синий	Сечение	4*AWG30 + 2*AWG30 + 2*AWG20 (Power)
Диаметр оболочки, макс.	5.65 mm	Диаметр оболочки, мин.	5.35 mm
Материал оболочки	ПВХ		

Классификации

ETIM 8.0	EC001408	ETIM 9.0	EC001408
ETIM 10.0	EC001408	ECLASS 14.0	27-06-01-06

IE-USB-3.0-A-A-1.8M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

ECLASS 15.0

27-06-01-06