

# Справочный листок технических данных

## IE-USB-3.0-A-A-3M

Weidmüller 

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Собранные провода IE

### Основные данные для заказа

Версия	Кабель USB, USB A 3.0, USB A 3.0, ПВХ, 3 м
Заказ №	<a href="#">2581730030</a>
Тип	IE-USB-3.0-A-A-3M
GTIN (EAN)	4050118630534
Кол.	1 Штука



## IE-USB-3.0-A-A-3M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Технические данные

### Сертификаты

Допуски к эксплуатации



RoHS

Соответствовать

### Размеры и массы

Длина	3 м	Длина (в дюймах)	118.1102 inch
Масса нетто	140 г		

### Температуры

Температура хранения	Рабочая температура	-15 °C...80 °C
Температура монтажа		

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

### PB46 Общие технические данные

Поверхность контакта	Золото поверх никеля
----------------------	----------------------

### Технические характеристики кабеля

Цвет оболочки	синий
---------------	-------

### Вилка левосторонняя

Штекер левый	USB A 3.0, IP20, штыревой контакт, прямой, штекер, Пластмасса, экранированный
--------------	---

### Вилка правосторонняя

Штекер правый	USB A 3.0, IP20, штыревой контакт, прямой, штекер, Пластмасса, экранированный
---------------	---

### Конструкция кабеля

Цвет оболочки	синий	Сечение	4*AWG30 + 2*AWG30 + 2*AWG20 (Power)
Диаметр оболочки, макс.	5.65 mm	Диаметр оболочки, мин.	5.35 mm
Материал оболочки	ПВХ		

### Классификации

ETIM 8.0	EC001408	ETIM 9.0	EC001408
ETIM 10.0	EC001408	ECLASS 14.0	27-06-01-06

# Справочный листок технических данных

Weidmüller 

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Технические данные

ECLASS 15.0

27-06-01-06